



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



VERSIONER

- Typ **H**: vertikalt justerbara
- Typ **B**: horisontellt justerbara
- Typ **HB**: vertikalt och/eller horisontellt justerbara
- Typ **D**: med genomgående hål
- Typ **DH**: med genomgående hål, vertikalt justerbara
- Typ **DB**: med genomgående hål, horisontellt justerbara

Pressgjuten zinklegering **ZD**

belagd med epoxiharts

svart, RAL 9005, strukturyta **SW**

silver, RAL 9006, strukturerad yta **SR**

Tapp

AlSi 316Ti rostfritt stål


INFORMATION


Gångjärn GN 235 är justerbara i höjd eller bredd längs spåren, beroende på design, och fästs med skruvar med sexkantshuvud eller ovalt huvud, eller cylinderskruvar med lågt huvud.

Tack vare tillräckligt med utrymme (installationsutrymme) för skruvhuvuden och brickor kan gångjärnen öppnas 180° utan sammanstötning. Gångjärnens bormönster motsvarar det hos CMM (se sidan) gångjärnsfamilj, vilket gör att gångjärnen kan vara utbytbara.

TILLBEHÖR

- Distansplattor för gångjärn PCM-SP (se sidan).
- Distansplattor, för gångjärn PCM-TH (se sidan).





GN 235-ZD-H


Kod	Benämning	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74409	GN 235-ZD-40-45-H-SR	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74411	GN 235-ZD-40-45-H-SW	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74433	GN 235-ZD-50-55-H-SR	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	128
GN.74435	GN 235-ZD-50-55-H-SW	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	128
GN.74457	GN 235-ZD-60-65-H-SR	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	232
GN.74459	GN 235-ZD-60-65-H-SW	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	232

GN 235-ZD-B

Kod	Benämning	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74421	GN 235-ZD-50-45-B-SR	50	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	21	25	25	90
GN.74423	GN 235-ZD-50-45-B-SW	50	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	21	25	25	90
GN.74445	GN 235-ZD-60-55-B-SR	60	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	144
GN.74447	GN 235-ZD-60-55-B-SW	60	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	144
GN.74469	GN 235-ZD-76-65-B-SR	76	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	277
GN.74471	GN 235-ZD-76-65-B-SW	76	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	277

GN 235-ZD-HB




Kod	Benämning	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74417	GN 235-ZD-45-45-HB-SR	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	74
GN.74419	GN 235-ZD-45-45-HB-SW	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	74
GN.74441	GN 235-ZD-55-55-HB-SR	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN.74443	GN 235-ZD-55-55-HB-SW	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN.74465	GN 235-ZD-68-65-HB-SR	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	254
GN.74467	GN 235-ZD-68-65-HB-SW	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	254



GN 235-D

GN 235-DH

GN 235-DB



GN 235-ZD-D

Kod	Benämning	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74405	GN 235-ZD-40-45-D-SR	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN.74407	GN 235-ZD-40-45-D-SW	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN.74429	GN 235-ZD-50-55-D-SR	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN.74431	GN 235-ZD-50-55-D-SW	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN.74453	GN 235-ZD-60-65-D-SR	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	244
GN.74455	GN 235-ZD-60-65-D-SW	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	244

GN 235-ZD-DH

Kod	Benämning	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74401	GN 235-ZD-40-45-DH-SR	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74403	GN 235-ZD-40-45-DH-SW	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74425	GN 235-ZD-50-55-DH-SR	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN.74427	GN 235-ZD-50-55-DH-SW	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN.74449	GN 235-ZD-60-65-DH-SR	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	238
GN.74451	GN 235-ZD-60-65-DH-SW	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	238

GN 235-ZD-DB

Kod	Benämning	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74413	GN 235-ZD-45-45-DB-SR	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	75
GN.74415	GN 235-ZD-45-45-DB-SW	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	75
GN.74437	GN 235-ZD-55-55-DB-SR	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	120
GN.74439	GN 235-ZD-55-55-DB-SW	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	120
GN.74461	GN 235-ZD-68-65-DB-SR	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	260
GN.74463	GN 235-ZD-68-65-DB-SW	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	260