

MATERIAL

AlSi 304 rostfritt stål, matt yta.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 2376-plattor är praktiska tillbehör till ledade GN 7237-gångjärn (se sidan ...)



Med dem försvinner behovet av gångor, skruvar, muttrar och brickor under montering och förmonteringsarbete, som annars skulle krävas för positionering under åtdragning och lösgöring.

De kan fästas från utsidan via genomgående hål i husväggen eller genom svetsning inuti strukturen.

Det ger ett effektivt skydd mot vandalism och håller utsidan av applikationen fri från mindre snygga element som skruvar, muttrar osv. och underlättar rengöring.



GN 7237



INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	l1	l2	d1	b1	m1	s	⚖
GN.39051	GN 2376-NI-40-15-MT	40	15	M5	15	25	3	17
GN.39056	GN 2376-NI-40-25-MT	40	25	M5	15	25	3	19
GN.39061	GN 2376-NI-50-20-MT	50	20	M6	20	30	3	30
GN.39066	GN 2376-NI-50-30-MT	50	30	M6	20	30	3	33
GN.39071	GN 2376-NI-60-20-MT	60	20	M8	25	36	4	46
GN.39076	GN 2376-NI-60-30-MT	60	30	M8	25	36	4	52