



MATERIAL

Gjutet AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad matt yta.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 271-NI fästen kan monteras med svängbar rörkoppling GN 273-NI (se sidan 1753), GN 275-NI (se sidan 1756) eller GN 277-NI (se sidan 1757).



Kod	Benämning	b	d1	d2	d3	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y	Δ
GN.56903	GN 271-25-NI	25	6.5	5.5	M6	36.5	24	25	12.5	7	10	50	38	35	128