

TYPER

- Typ **OZ**: Utan centreringssteg (slät)
- Typ **MZ**: med centreringsring i relief
- Typ **AV**: med yttre tänder
- Typ **IV**: med inre tänder

Huvudspecifikationer

Aluminium

Epoxybeläggning

Svart, RAL 9005, strukturyta **SW**

Glidlager

Plast (PTFE)

Skruv med cylindrisk skalle DIN 912

Rostfritt stål AISI 304

Sexkantmutter DIN 985

Rostfritt stål AISI 304

Självlåsande med hjälp av ring i polyamid

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Svängbara rörkopplingsfästen för linjärt manöverdon GN 278.1 är baserade på svängbara rörkopplingsfästen. De övriga monteringshålarna används för att ansluta styrröret på ett linjärt manöverdon. Hål med märkningen **G** är försedda med glidlager.

Med skruvplatsen **z** kan guidehålens frirum d_1 anpassas eller så kan manöverdonets kopplingar klämmas fast efter justeringen.

För snabb fastklämning utan verktyg kan skruven med krage ersättas med den ställbara låsspaken GN 911 (se sidan -).

TILLBEHÖR

Ställbara låsspakar GN 911 (se sidan -).




GN 278.1-B-OZ


Kod	Benämning	d1 Hål utan glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Fastspänningskit	⚖
GN.60144	GN 278.1-B30-OZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145
GN.60149	GN 278.1-B40-OZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706
GN.60154	GN 278.1-B50-OZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585

GN 278.1-G-OZ

Kod	Benämning	d1 Hål med glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Fastspänningskit	⚖
GN.60159	GN 278.1-G30-OZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145
GN.60164	GN 278.1-G40-OZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706
GN.60169	GN 278.1-G50-OZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585





GN 278.1-MZ



GN 278.1-AV

GN 278.1-IV



GN 278.1-B-MZ

Kod	Benämning	d1 Hål utan glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Fastspänningskit	⚖
GN.60143	GN 278.1-B30-MZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60148	GN 278.1-B40-MZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60153	GN 278.1-B50-MZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-G-MZ

Kod	Benämning	d1 Hål utan glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Fastspänningskit	⚖
GN.60158	GN 278.1-G30-MZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60163	GN 278.1-G40-MZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60168	GN 278.1-G50-MZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-B-AV

Kod	Benämning	d1 Hål utan glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Fastspänningskit	⚖
GN.60141	GN 278.1-B30-AV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60146	GN 278.1-B40-AV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60151	GN 278.1-B50-AV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-G-AV

Kod	Benämning	d1 Hål med glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Fastspänningskit	⚖
GN.60156	GN 278.1-G30-AV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60161	GN 278.1-G40-AV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60166	GN 278.1-G50-AV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-B-IV

Kod	Benämning	d1 Hål utan glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Fastspänningskit	⚖
GN.60142	GN 278.1-B30-IV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60147	GN 278.1-B40-IV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60152	GN 278.1-B50-IV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563

GN 278.1-G-IV

Kod	Benämning	d1 Hål med glidlager	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Fastspänningskit	⚖
GN.60157	GN 278.1-G30-IV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60162	GN 278.1-G40-IV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60167	GN 278.1-G50-IV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563