

AXELADAPTER

Svartoxiderat stål.
Komplett med nyckel och insexskruv för axeln.

LÅSPLATTA


Anodiserad aluminium, svart färg.
Komplett med axellåsningsslugg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING




GN 295 monterings kit tillåter installation på lägesindikatorer DD52R (se sidan 495) och DD51 (se sidan 492) på linjära manöverdon.
Ett monterings kit innehåller en axeladapter och en låsplatta.



utföranden för linjära manöverdon ø18, 30, 40, 50



utföranden för linjära manöverdon ø60



Kod	Benämning	d1	d2 H7/f7	d3	b	l1	l2	l3	r1	r2	s	Ställningsvisare	Ställningsvisare
GN.67301	GN 295-18-6-30	18	6	14	35	30	16	4.5	24.5	17.5	8	DD51	50
GN.67306	GN 295-30-8-35	30	8	14	35	35	15	-	24.5	17.5	10	DD51	60
GN.67311	GN 295-40-12-39	40	12	20	47	40	16	-	32	24.5	10	DD52R	120
GN.67316	GN 295-50-12-39	50	12	20	58	40	17	-	32	29	10	DD52R	118
GN.67321	GN 295-60-14-44	60	14	20	-	39	18	-	-	32	7	DD52R	150