

MATERIAL



Aluminium

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 3124 hylsnycklar används för att montera de standardkomponenter med Hygienic Design som anges i tabellen. I kombination med det aluminiummaterial som används överför hylsnycklarnas rundade sexkant-sgeometri vridmomentet till skruvhuvudet utan att skada det. Om de angivna åtdragningsmomenten följs, får hylsnycklarna längre livslängd. De används med vanliga spärrnycklar eller vändbara spärrskaft med fyrkantig koppling.



Applikationsexempel



Kod	Benämning	d1	d2	l	t	s	Motsvarighet i tum	sw	Maximalt vridmoment [Nm]	För skruvar och muttrar NT-HD-SST	För skruvar NTR-HD-SST	För skruvar GN 1582	För lås GN 1150	
GN.81001	GN 3124-7-6,3-K-AL	18	13	19.5	10.5	6.3	1/4	7	1.3	M 4	M 4	-	-	9
GN.81002	GN 3124-8-6,3-K-AL	19	13	20	11	6.3	1/4	8	2.5	M 5	M 5	M 5	-	10
GN.81003	GN 3124-10-6,3-K-AL	22	13	21.5	12.5	6.3	1/4	10	4.4	M 6	M 6	M 6	-	13
GN.81004	GN 3124-11-6,3-K-AL	23	13	22.5	13.5	6.3	1/4	11	2.5	-	-	-	d1 = 22	15
GN.81005	GN 3124-13-6,3-K-AL	25	13	25	16	6.3	1/4	13	11	M 8	M 8	M 8	d1 = 30	18
GN.81006	GN 3124-16-12,5-K-AL	29	29	36	20	12.5	1/2	16	21	M 10	M 10	M 10	-	42
GN.81007	GN 3124-18-12,5-K-AL	31	30	37.5	21.5	12.5	1/2	18	38	M 12	M 12	-	-	48
GN.81008	GN 3124-22-12,5-K-AL	38	30	41	25	12.5	1/2	22	100	-	M 16	-	-	71
GN.81009	GN 3124-24-12,5-K-AL	40	30	43	27	12.5	1/2	24	94	M 16	-	-	-	79
GN.81010	GN 3124-27-12,5-K-AL	44	30	47	31	12.5	1/2	27	100	-	M 20	-	-	99
GN.81011	GN 3124-30-12,5-K-AL	47	30	48.5	32.5	12.5	1/2	30	100	M 20	-	-	-	109