

STANDARDUTFÖRANDE


Hål för försänkta skruvar **A**

- **GN 3136-ST**: förzinkat stål, blåpassiverat.
- **GN 3136-NI**: AISI 304 rostfritt stål, polerad yta.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 3136 infällbara handtag används för att öppna lådor eller lyfta lådor och behållare. Under användning möter kisthandtaget höljet av metal-
lplåt i ca 90° och återgår sedan till sitt stoppläge av gravitation.

Tack vare deras enkla konstruktion har de modulerade och infällda delarna större toleranser. Därför måste lämpliga kompensationsåtgärder tas med i beräkningen vid utformningen.



GN 3136-ST

Kod	Benämning	l1	l2	l3	d1	d1 För skruvar	d2	h1	h2	m1	m2	m3	m4	s	⚖
GN.81021	GN 3136-85-70-A-ST	85	70	75	5.5	M 4	6.5	12	44	65	45	45	10	1.25	101
GN.81023	GN 3136-100-80-A-ST	100	80	95	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	75	52	44	22.5	1.5	161
GN.81024	GN 3136-120-95-A-ST	120	95	103.5	5.5	M 5	7.5	15	54	96	70	55	20	1.5	200
GN.81025	GN 3136-135-110-A-ST	135	110	123	6.4	M 6	10	15	65	105	75	73	22	1.75	371

GN 3136-NI

Kod	Benämning	l1	l2	l3	d1	d1 För skruvar	d2	h1	h2	m1	m2	m3	m4	s	⚖
GN.81022	GN 3136-100-80-A-NI	100	80	95	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	75	52	44	22.5	1.5	160