

HUVUDSPECIFIKATIONER

Rör

Rostfritt stål AISI 304 **NI**

Slipad, matt yta ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**

Ändstöd

Rostfritt stål AISI 304

Matt yta ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$)

Tätningssring och skrapring

TPU **T**

- Blå

- Temperaturbeständig från -20°C till $+110^\circ\text{C}$

- Hårdhet 95 ± 5 Shore A

- Godkänt enligt FDA

Låskil

Mässing

Stoppskruv

Rostfritt stål

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Rörhandtag GN 3330 uppfyller DGUV:s testprinciper och är utformade för användning i hygienutrymmen. Den tätade monteringsytan möjliggör infästning utan döda utrymmen. Den högkvalitativa ytbehandlingen och den icke-konkava geometrin förhindrar att det fastnar smuts och underlättar rengöring.

Sidostyckena levereras lösa och ska vid installationen fästas på handtagsröret med hjälp av den integrerade låskilen. Sidostyckenas position kan justeras efter behov, men får inte understiga minimiavståndet a, eftersom rören kan vara underdimensionerade i kantområdet.

För långa rör eller hög belastning kan extra sidostycken monteras. Dessa finns tillgängliga under standardartikelnummer GN 3331 (se sidan -).

TILLBEHÖR


- Screws NT-HD-SST (se sidan -)

- Screws NTR-HD-SST (se sidan -)




- Handtagets sidostycken GN 3331 (se sidan -)



Exemple på applikation



Borrmall



Kod	Benämning	d1	l	d2	d3	d4	d5	d6	b	a min	h1	h2	m	tmin	sw	△
GN.31061	GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	1687
GN.31062	GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	1794
GN.31063	GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	1900
GN.31064	GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	2006
GN.31065	GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	2803
GN.31066	GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	3090
GN.31067	GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	3377
GN.31068	GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	3663