

VERSIONER

- Version **T1**: med en knapp
- Version **T2**: med två knappar

Typer av anslutning

- Typ av anslutning **K**: kabel.
- Typ av anslutning **S**: kontakt (med 0,25 m kabel).

Pressgjuten zinklegering **ZD**

Epoxybeläggning

Svart, RAL 9005, strukturyta **SW**

Grå, RAL 9006, matt yta **SR**

Tryckknapp

Rostfritt stål AISI 304

Kabel (yttermantel)

Polyuretan PUR

Black

Ljusguide

Plast

Kristallklar polykarbonat (PC)

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Bygelhandtag för skåp GN 422 kan fås med en eller två tryckknappar. Varje knapp har en omkopplare och belysning med en integrerad LED-ring.

När knappen trycks in kan en elektrisk styrimpuls, till exempel för att stänga av en maskin, triggas beroende på hur kontakterna är kopplade (NC eller NO).

Oavsett om knappen trycks in eller inte lyser den integrerade LED-ringen antingen rött eller grönt beroende på polariteten hos anslutningarna 1 och 2 på LED-lampan.

U-handtaget för skåp är funktionellt och mycket kompakt och passar för alla användningsområden tack vare sin universaldesign.


TILLBEHÖR

Kabel med kontakt M12x1 GN 330.




Borrmall

GN 422-T1




GN 422-T2



Elektriska och mekaniska egenskaper		
Knapp		
Kontakter	Omkopplare, snäppkontakt	
Kontaktmaterial	Silverlegering	
Omkopplingsspänning	max. 125 V (kontakt)	
	max. 240 V (kabel)	
Omkopplingsström	max. 3 A	
mek. livslängd	10 ⁶ omkopplingscykler	
elekt. livslängd (statisk belastning)	50 000 omkopplingscykler (vid full belastning)	
LED-ringbelysning		
Driftspänning / driftström	24 V DC ± 10 % / 7 mA	
två färger (LED1 röd / LED2 grön)		
Användningskategori (knapp)	AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A	enligt IEC 60947-5-1
	AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A	
	AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	
	AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A	
	AC: 240 V AC / 3 A	
enligt UL 508		
Typ av anslutning		
Kabel (K)	PUR-kabel med öppna, tvinnade ledningar (2 m eller 5 m)	
Kontakt (S)	5-polig kontakt M12x1 med PUR-kabel 0,25 m	
Skyddsklass	IP 67	Poltilldelning för kontakt och kabel
Godkännanden, överensstämmelser		
CE-märkning		





GN 422-T1-K

Kod	Benämning	d	l1 ±0.2	b	a	h	l2	l3	t	Kabellängd [mm]	⚖
GN.42332	GN 422-ZD-T1-K-2-SW	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	2000	600
GN.42331	GN 422-ZD-T1-K-2-SR	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	2000	600
GN.42334	GN 422-ZD-T1-K-5-SW	M6	117	33	10.2	44	181.5	105.5	12	5000	740
GN.42333	GN 422-ZD-T1-K-5-SR	M6	117	33	10.2	44	181.5	105.5	12	5000	740

GN 422-T2-K

Kod	Benämning	d	l1 ±0.2	b	a	h	l2	l3	t	Kabellängd [mm]	⚖
GN.42342	GN 422-ZD-T2-K-2-SW	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	2000	780
GN.42341	GN 422-ZD-T2-K-2-SR	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	2000	780
GN.42344	GN 422-ZD-T2-K-5-SW	M6	117	33	10.2	44	181.5	105.5	12	5000	1070
GN.42343	GN 422-ZD-T2-K-5-SR	M6	117	33	10.2	44	181.5	105.5	12	5000	1070

GN 422-T1-S

Kod	Benämning	d	l1 ±0.2	b	a	h	l2	l3	t	⚖
GN.42336	GN 422-ZD-T1-S-SW	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	516
GN.42335	GN 422-ZD-T1-S-SR	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	516

GN 422-T2-S

Kod	Benämning	d	l1 ±0.2	b	a	h	l2	l3	t	⚖
GN.42346	GN 422-ZD-T2-S-SW	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	630
GN.42345	GN 422-ZD-T2-S-SR	M6	117	33	10.2	44	158	105.5	12	630