



1

FÄSTPLATTA

AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad och epoxybeläggning, matt yta.



2

HANDTAG

AISI 304 rostfritt stål.



3

FJÄDER

AISI 301 rostfritt stål.



4

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 425.9-A:** platta med gängat ej genomgående hål.
- **GN 425.9-B:** platta med genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.
- **GN 425.9-C:** fästplattan fixeras genom svetsning. Indexet för fixeringsplatta material.
- **NI-GS:** AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad.
- **NI-SW:** AISI CF-8 rostfritt stål, epoxybeläggning, matt yta (endast för A och B utföranden).

Index för typ av platta:

- **1:** 90° öppning.
- **2:** 90° öppning. Med fjäder.
- **3:** 180° öppning.
- **4:** 180° öppning. Med fjäder.



5

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 425.9 fällbara handtag används där handtaget endats får sticka ut något i viloläge.

Utföranden 1 och 2 är lämpliga för åtkomst från sidan, med ett stop vid 90°.

Fjädrarna i utförande 2 och 4 håller handtaget i vilket läge som helst, vilket underlättar åtkomst, och förhindrar oljud i närvaro av vibrationer i vilopositionen.

Alla komponenter levereras omonterade.



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18




19



20





GN 425.9-A

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	l	b1	b2	b3	d1	h1	h2	h3	h4	m	t1	⚖
GN.39251	GN 425.9-120-NI-A-1-GS	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	264
GN.39253	GN 425.9-120-NI-A-1-SW	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	264
GN.39255	GN 425.9-120-NI-A-2-GS	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	265
GN.39257	GN 425.9-120-NI-A-2-SW	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	265
GN.39259	GN 425.9-120-NI-A-3-GS	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	259
GN.39261	GN 425.9-120-NI-A-3-SW	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	259
GN.39263	GN 425.9-120-NI-A-4-GS	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	260
GN.39265	GN 425.9-120-NI-A-4-SW	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	260

GN 425.9-B

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	l	b1	b2	b3	d2	h1	h2	h3	h4	m	t2	⚖
GN.39267	GN 425.9-120-NI-B-1-GS	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	256
GN.39269	GN 425.9-120-NI-B-1-SW	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	256
GN.39271	GN 425.9-120-NI-B-2-GS	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	257
GN.39273	GN 425.9-120-NI-B-2-SW	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	257
GN.39275	GN 425.9-120-NI-B-3-GS	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	246
GN.39277	GN 425.9-120-NI-B-3-SW	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	246
GN.39279	GN 425.9-120-NI-B-4-GS	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	247
GN.39281	GN 425.9-120-NI-B-4-SW	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	247

GN 425.9-C

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	l	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	⚖
GN.39283	GN 425.9-120-NI-C-1-GS	120	124	20	106	16	53	49	59	269
GN.39285	GN 425.9-120-NI-C-2-GS	120	124	20	106	16	53	49	59	270
GN.39287	GN 425.9-120-NI-C-3-GS	120	-	20	106	16	53	49	59	264
GN.39289	GN 425.9-120-NI-C-4-GS	120	-	20	106	16	53	49	59	265

