

TYP

- Typ L: L-formade

IDENTIFIERINGSNR.

- 1: kort
- 2: lång

AISI 316 rostfritt stål **A4**
Matt blåstrad yta **GS**

INFORMATION


Fästplattor GN 4490.1 gör det möjligt att använda kullås GN 4490 (se sidan) i olika installationssituationer. Positioneringen underlättas av slitsade hål.

TILLBEHÖR

- GN 50B:T-spårsmuttrar (se sidan).
- GN 50I:T-spårsmuttrar (se sidan).
- GN 51B:T-spårsmuttrar (se sidan).



Applikationsexempel



GN 4490.1-L-1

Kod	Benämning	l1	l2	l3	d	m1	m2	m3	m4	m5	s	För aluminiumprofil	⚖
GN.22832	GN 4490.1-A4-50-L-1-GS	50	22	18.5	4.2	40	9.5	7	8.9	5	2	20	18
GN.22834	GN 4490.1-A4-68-L-1-GS	68	32	21.5	4.2	55	11	14	9.5	7	2	30	22

GN 4490.1-L-2

Kod	Benämning	l1	l2	l3	d	m1	m2	m3	m4	m5	s	För aluminiumprofil	⚖
GN.22833	GN 4490.1-A4-50-L-2-GS	50	33.5	18.5	4.2	40	11	15.5	8.9	5	2	30	18
GN.22835	GN 4490.1-A4-68-L-2-GS	68	51	21.5	4.2	55	11	33	9.5	7	2	40 / 45	22
GN.22836	GN 4490.1-A4-80-L-2-GS	80	49	24.5	5.2	65	11	31	11.5	7	2	40 / 45	24