

**MATERIAL**

Aluminiumgjutgods med epoxybeläggning, matt yta.

**CENTRUMLOCK**

Teknopolymer, ljusgrå färg, blank yta.

**STANDARDUTFÖRANDE**


Fällbart handtag i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.



Styrapp i rostfritt stål AISI 303, bussning i sintrat rostfritt stål AISI 316, skruv i rostfritt stål AISI 303.

- **GN 472.5-B**: brotschat hål H7.- **GN 472.5-V**: H11 fyrkantigt hål.

Färgindex:

- **SW**: RAL 9005 svart färg.- **SR**: RAL 9006 grå färg.**GN 472.5-B**

Kod	Benämning	l	d1 H7	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5	d7	△
GN.22753	GN 472.5-80-B10-SW	80	10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	145
GN.22751	GN 472.5-80-B10-SR	80	10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	145
GN.22763	GN 472.5-100-B12-SW	100	12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	213
GN.22761	GN 472.5-100-B12-SR	100	12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	213
GN.22773	GN 472.5-125-B14-SW	125	14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	305
GN.22771	GN 472.5-125-B14-SR	125	14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	305

INOX STAINLESS STEEL

**GN 472.5-V**

Kod	Benämning	l	s H11	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5	d7	△
GN.22755	GN 472.5-80-V10-SW	80	10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	142
GN.22757	GN 472.5-80-V10-SR	80	10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	142
GN.22767	GN 472.5-100-V12-SW	100	12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	210
GN.22765	GN 472.5-100-V12-SR	100	12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	210
GN.22777	GN 472.5-125-V14-SW	125	14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301
GN.22775	GN 472.5-125-V14-SR	125	14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

INOX STAINLESS STEEL