

KROPP

AISI 303 rostfritt stål **NI**

KULA

Rostfritt stål AISI 420C, härdat

FRIKTIONSLAGER

Teknopolymer


HÖGSTA ARBETSTEMPERATUR

-50 °C till +90 °C

INFORMATION

Kulrullar GN 509.10 används för att bygga mekanismer och anordningar. Kulans friktionslager gör att arbetsstycken kan flyttas och roteras med låg friktion i alla riktningar.

En tolerans på H7 för placeringshålet på d2 rekommenderas.



Kod	Benämning	d1	d2	d3	h1	h2	h3	Storlek	Belastning C0 N	
GN.23021	GN 509.10-6-NI	6.5	10	13	8	3.2	1.2	6	1161	4
GN.23022	GN 509.10-8-NI	8.5	12.6	17	7.9	4.5	1.8	8	1986	8