

VERSIONER

- Version **C**: öppen ögla
- Version **E**: stängd ögla (finns endast i rostfritt stål)

Stål **ST**

Förzinkat **ZB**

Rostfritt stål **A4**

Slät yta **BL**

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Karbinhakar GN 5299 används till exempel för att snabbt och utan verktyg koppla ihop verktyg eller andra komponenter eller för att säkerställa att de inte försvinner. Karbinhaken öppnas för hand och stängs automatiskt med hjälp av en dold fjäder när den släpps.

Ögla i typ E, som har en inpressad, sluten rund ring, möjliggör fast montering av karbinhakarna, t.ex. med hjälp av en lämpligt pressad fästvajer.


Karbinhakar GN 5299 får inte användas för att lyfta eller surra laster. Uppgifterna om lastkapacitet är ungefärliga värden och innebär inget ansvar.



GN 5299-C-ST
GN 5299-C-A4



GN 5299-E-A4



GN 5299-C-ST

Kod	Benämning	d1	d2 min	d3	f min	Bredd I	m min	Statisk belastning [N]	⚖
GN.47662	GN 5299-C-40-ST-ZB	6	11	4	4.5	40	5	500	11
GN.47664	GN 5299-C-50-ST-ZB	8	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47666	GN 5299-C-60-ST-ZB	9	17	6	6.5	60	8	1200	27

GN 5299-C-A4

Kod	Benämning	d1	d2 min	d3	f min	Bredd I	m min	Statisk belastning [N]	⚖
GN.47661	GN 5299-C-40-A4-BL	6	11	4	4.5	40	5	500	11
GN.47663	GN 5299-C-50-A4-BL	8	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47665	GN 5299-C-60-A4-BL	9	17	6	6.5	60	8	1200	27

GN 5299-E-A4

Kod	Benämning	b	d1	d2 min	d3	f min	Bredd I	m min	Statisk belastning [N]	⚖
GN.47671	GN 5299-E-50-A4-BL	5.3	6	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47672	GN 5299-E-60-A4-BL	6.4	7	17	6	6.5	60	8	1200	27