

## GN 614.2 | Fjädrande tryckstycke

Slät kropp och fjäder i båda ändarna, mässing



### KROPP


Mässing med horisontell räffling på mitten.

### STANDARDUTFÖRANDE

Kulor i härdat rostfritt stål, fjäder i rostfritt stål.

### KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 614.2 dubbelsidigt fjädrande trycksstycke representerar en vidareutveckling av trycksstycke GN 614 (se sidan 624) för speciella tillämpningar.



Kod	Benämning	d1	d2	d3 +0.05	l	w	Fjäder- förspänning [N]	Fjäder max belastning [N]	$\Delta L$
GN.32305	GN 614.2-2.5	2.5	2	2.52	5.3	0.65	1.3	2.5	1
GN.32307	GN 614.2-3	3	2.5	3.02	7.3	0.8	2	4.5	1
GN.32309	GN 614.2-4	4	3	4.03	9	0.9	2.5	7.5	1
GN.32311	GN 614.2-5	5	4	5.03	10.8	1.2	3.5	8	1
GN.32312	GN 614.2-6	6	5	6.03	12.6	1.6	3.5	10.5	2
GN.32313	GN 614.2-7	7	6	7.03	14	2	4	12	3
GN.32315	GN 614.2-8	8	6.5	8.03	18	2.1	6	15	5

