



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



RH



Läsvred


4

STANDARDUTFÖRANDE

- **GN 653.2-ST**: svarvat och svartoxiderat stål, klass 5 (brotgräns 500 N/mm²).
- **GN 653.2-NI**: AISI 303 rostfritt stål, sandblästrad matt yta.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Oförlorbara skruvar med räfflade vred GN 653.2 tillåter snabb montering av maskindelar (maskinskydd, lås, etc.) förblir fast i den rörliga delen utan risk för förlust.



GN 653.2-ST

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4 -0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3
GN.28005	GN 653.2-M4-15-ST	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10
GN.28015	GN 653.2-M4-17-ST	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12
GN.28025	GN 653.2-M4-19-ST	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14
GN.28033	GN 653.2-M4-21-ST	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16
GN.28037	GN 653.2-M5-18-ST	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12
GN.28041	GN 653.2-M5-20-ST	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14
GN.28045	GN 653.2-M5-22-ST	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16
GN.28049	GN 653.2-M5-26-ST	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18
GN.28053	GN 653.2-M6-24-ST	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16
GN.28057	GN 653.2-M6-26-ST	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18
GN.28061	GN 653.2-M6-30-ST	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22
GN.28065	GN 653.2-M6-34-ST	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26
GN.28069	GN 653.2-M8-30-ST	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20
GN.28073	GN 653.2-M8-34-ST	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24
GN.28077	GN 653.2-M8-38-ST	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28
GN.28081	GN 653.2-M8-42-ST	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32

GN 653.2-NI

Kod	Benämning	d1	d2	d3	d4 -0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3
GN.28003	GN 653.2-M4-15-NI	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10
GN.28013	GN 653.2-M4-17-NI	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12
GN.28023	GN 653.2-M4-19-NI	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14
GN.28031	GN 653.2-M4-21-NI	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16
GN.28035	GN 653.2-M5-18-NI	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12
GN.28039	GN 653.2-M5-20-NI	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14
GN.28043	GN 653.2-M5-22-NI	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16
GN.28047	GN 653.2-M5-26-NI	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18
GN.28051	GN 653.2-M6-24-NI	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16
GN.28055	GN 653.2-M6-26-NI	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18
GN.28059	GN 653.2-M6-30-NI	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22
GN.28063	GN 653.2-M6-34-NI	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26
GN.28067	GN 653.2-M8-30-NI	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20
GN.28071	GN 653.2-M8-34-NI	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24
GN.28075	GN 653.2-M8-38-NI	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28
GN.28079	GN 653.2-M8-42-NI	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32