

MATERIAL

Aluminium profil.

STANDARDUTFÖRANDE

Gängade ej genomgående hål.


- **GN 730-EL**: anodiserat aluminium, naturlig färg, matt yta.
- **GN 730-SW**: epoxybeläggning, RAL 9005 svart, matt yta.

APPLIKATIONER

GN 730 handtag är särskilt lämpade för applikationer inom maskinskydd.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Naturligt aluminium (GN 730-BL).
- Olika längder.



Kod	Benämning	l1	l2	d	b1	b2	a	h1	h2	tmin	⚖️
GN.27721	GN 730-110-EL	110±0.25	90±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	98
GN.27722	GN 730-110-SW	110±0.25	90±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	100
GN.27726	GN 730-125-EL	125±0.25	105±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	108
GN.27727	GN 730-125-SW	125±0.25	105±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	110
GN.27731	GN 730-140-EL	140±0.25	120±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	120
GN.27732	GN 730-140-SW	140±0.25	120±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	125