

STANDARDUTFÖRANDE

Aluminium, blank yta:

- **GN 743.1-A:** med kontrastskärm gjord av teknopolymer (PSU polysulfon).
- **GN 743.1-B:** utan kontrastskärm.

Svartanodiserat aluminium:

- **GN 743.1-AS:** med kontrastskärm gjord av teknopolymer (PSU polysulfon).
- **GN 743.1-BS:** utan kontrastskärm.

FÖNSTER

ESG säkerhetsglas.

PACKNING

FKM typ Viton®.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

180°C.




KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 743.1 synglas kan användas på trycksatta oljetankar (tekniska data tillgängliga på begäran).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Måssingsmutter GH. (se sidan 1201) (endast med rörgångor) för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.

* Registrerat varumärke av DuPont-Dow Elastomers.

GN 743.1-A
GN 743.1-ASGN 743.1-B
GN 743.1-BS

GN 743.1-A - GN 743.1-AS

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN.37700	GN 743.1-7-M14X1,5-A	GN.72106	GN 743.1-7-M14X1,5-AS	7	M14X1,5	20	7.5	6.5	18	7
GN.37701	GN 743.1-11-M16x1,5-A	GN.72116	GN 743.1-11-M16x1,5-AS	11	M16x1,5	22	8	7.5	20	8
GN.37703	GN 743.1-14-M20x1,5-A	GN.72126	GN 743.1-14-M20X1,5-AS	14	M20x1,5	26	8.5	7.5	23	10
GN.37705	GN 743.1-18-M26x1,5-A	GN.72136	GN 743.1-18-M26X1,5-AS	18	M26x1,5	32	9	8	30	18
GN.37707	GN 743.1-18-M27x1,5-A	GN.72138	GN 743.1-18-M27X1,5-AS	18	M27x1,5	32	9	8	30	18
GN.37709	GN 743.1-24-M33x1,5-A	GN.72146	GN 743.1-24-M33X1,5-AS	24	M33x1,5	40	11	8.5	36	26
GN.37711	GN 743.1-32-M40x1,5-A	GN.72156	GN 743.1-32-M40X1,5-AS	32	M40x1,5	50	12	9	46	39
GN.37713	GN 743.1-32-M42x1,5-A	GN.72158	GN 743.1-32-M42X1,5-AS	32	M42x1,5	50	12	9	46	43
GN.37714	GN 743.1-7-G1/4-A	GN.72101	GN 743.1-7-G1/4-AS	7	G 1/4	20	7.5	6.5	18	8
GN.37715	GN 743.1-11-G3/8-A	GN.72111	GN 743.1-11-G3/8-AS	11	G 3/8	22	8	7.5	20	9
GN.37717	GN 743.1-14-G1/2-A	GN.72121	GN 743.1-14-G1/2-AS	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	11
GN.37719	GN 743.1-18-G3/4-A	GN.72131	GN 743.1-18-G3/4-AS	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN.37721	GN 743.1-24-G1-A	GN.72141	GN 743.1-24-G1-AS	24	G 1	40	11	8.5	36	26
GN.37723	GN 743.1-32-G1½-A	GN.72153	GN 743.1-32-G1½-AS	32	G 1 1/4	50	12	9	46	42
GN.37725	GN 743.1-32-G1½-A	GN.72151	GN 743.1-32-G1½-AS	32	G 1 1/2	60	13	9	55	45

GN 743.1-B - GN 743.1-BS

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN.37730	GN 743.1-7-M14X1,5-B	GN.72107	GN 743.1-7-M14X1,5-BS	7	M14X1,5	20	7.5	6.5	18	7
GN.37731	GN 743.1-11-M16x1,5-B	GN.72117	GN 743.1-11-M16X1,5-BS	11	M16x1,5	22	8	7.5	20	8
GN.37733	GN 743.1-14-M20x1,5-B	GN.72127	GN 743.1-14-M20X1,5-BS	14	M20x1,5	26	8.5	7.5	23	10
GN.37735	GN 743.1-18-M26x1,5-B	GN.72137	GN 743.1-18-M26X1,5-BS	18	M26x1,5	32	9	8	30	18
GN.37737	GN 743.1-18-M27x1,5-B	GN.72139	GN 743.1-18-M27X1,5-BS	18	M27x1,5	32	9	8	30	18
GN.37739	GN 743.1-24-M33x1,5-B	GN.72147	GN 743.1-24-M33X1,5-BS	24	M33x1,5	40	11	8.5	36	26
GN.37741	GN 743.1-32-M40x1,5-B	GN.72157	GN 743.1-32-M40X1,5-BS	32	M40x1,5	50	12	9	46	39
GN.37743	GN 743.1-32-M42x1,5-B	GN.72159	GN 743.1-32-M42X1,5-BS	32	M42x1,5	50	12	9	46	43
GN.37744	GN 743.1-7-G1/4-B	GN.72102	GN 743.1-7-G1/4-BS	7	G 1/4	20	7.5	6.5	18	8
GN.37745	GN 743.1-11-G3/8-B	GN.72112	GN 743.1-11-G3/8-BS	11	G 3/8	22	8	7.5	20	9
GN.37747	GN 743.1-14-G1/2-B	GN.72122	GN 743.1-14-G1/2-BS	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	11
GN.37749	GN 743.1-18-G3/4-B	GN.72132	GN 743.1-18-G3/4-BS	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN.37751	GN 743.1-24-G1-B	GN.72142	GN 743.1-24-G1-BS	24	G 1	40	11	8.5	36	26
GN.37753	GN 743.1-32-G1½-B	GN.72154	GN 743.1-32-G1½-BS	32	G 1 1/4	50	12	9	46	42
GN.37727	GN 743.1-32-G1½-B	GN.72152	GN 743.1-32-G1½-BS	32	G 1 1/2	60	13	9	55	45