



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

INNERBLADSTYP

- Typ **A**: tangentiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ **B**: tangentiell infästning med gängade bussningar
- Typ **C**: radiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ **D**: radiell infästning med gängade bussningar

YTTERBLADSTYP

- Typ **A**: tangentiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ **B**: tangentiell infästning med gängade bussningar
- Typ **C**: radiell infästning med cylindriskt urtag
- Typ **D**: radiell infästning med gängade bussningar

GÅNGJÄRNSBLAD

Aluminium

Anodiserat, svart **ALS**

Lagerbussningar

Brons

Gångjärnstapp

Rostfritt stål AISI 420

Tryckbrickor

Rostfritt stål AISI 302

Justerskruvar

AISI 303 rostfritt stål

Med gänglåsning

Fullständig nylonbeläggning

Gångade bussningar






AISI 303 rostfritt stål


INFORMATION


Precisionsgångjärn GN 7580 möjliggör svängrörelser för element såsom svängarmar, distanser och spännplattor. De slitstarka precisionsgångjärnen har lågt radiellt spel och justerbart axiellt spel.

En mängd olika installationssituationer kan täckas genom att kombinera de olika inner- och ytterbladen. Exakt positionering kan uppnås med hjälp av styrstift i passningshålerna på de påskruvade ytorna.

Lagerbussningarna och de gängade bussningarna i typ B och D levereras förmonterade i gångjärnsbladen. Gångjärnstappen, tryckbrickorna och justerskruvarna är separat förpackade.







Gångjärn och tillbehör

3

Kod	Benämning	l1	l2	d1	d2	d3 H7	b	h1	h2	m1	m2	m3	m4	m5	m6	t1	t2	△
GN.79141	GN 7580-ALS-40-50-A-A	40	50	5.1	-	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	66
GN.79142	GN 7580-ALS-40-50-A-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79143	GN 7580-ALS-40-50-A-C	40	50	5.1	-	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	66
GN.79144	GN 7580-ALS-40-50-A-D	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79145	GN 7580-ALS-40-50-B-A	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79146	GN 7580-ALS-40-50-B-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	74
GN.79147	GN 7580-ALS-40-50-B-C	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79148	GN 7580-ALS-40-50-B-D	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	74
GN.79149	GN 7580-ALS-40-50-C-A	40	50	5.1	-	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	66
GN.79150	GN 7580-ALS-40-50-C-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79151	GN 7580-ALS-40-50-C-C	40	50	5.1	-	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	66
GN.79152	GN 7580-ALS-40-50-C-D	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79153	GN 7580-ALS-40-50-D-A	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79154	GN 7580-ALS-40-50-D-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	74
GN.79155	GN 7580-ALS-40-50-D-C	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79156	GN 7580-ALS-40-50-D-D	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	74
GN.79161	GN 7580-ALS-55-70-A-A	55	70	6.1	-	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	184
GN.79162	GN 7580-ALS-55-70-A-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79163	GN 7580-ALS-55-70-A-C	55	70	6.1	-	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	184
GN.79164	GN 7580-ALS-55-70-A-D	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79165	GN 7580-ALS-55-70-B-A	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	191
GN.79166	GN 7580-ALS-55-70-B-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	197
GN.79167	GN 7580-ALS-55-70-B-C	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	191
GN.79168	GN 7580-ALS-55-70-B-D	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	197
GN.79169	GN 7580-ALS-55-70-C-A	55	70	6.1	-	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	184
GN.79170	GN 7580-ALS-55-70-C-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79171	GN 7580-ALS-55-70-C-C	55	70	6.1	-	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	184
GN.79172	GN 7580-ALS-55-70-C-D	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79173	GN 7580-ALS-55-70-D-A	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79174	GN 7580-ALS-55-70-D-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	197
GN.79175	GN 7580-ALS-55-70-D-C	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79176	GN 7580-ALS-55-70-D-D	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	197
GN.79181	GN 7580-ALS-75-100-A-A	75	100	8.1	-	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	478
GN.79182	GN 7580-ALS-75-100-A-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79183	GN 7580-ALS-75-100-A-C	75	100	8.1	-	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	478
GN.79184	GN 7580-ALS-75-100-A-D	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79185	GN 7580-ALS-75-100-B-A	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79186	GN 7580-ALS-75-100-B-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	503
GN.79187	GN 7580-ALS-75-100-B-C	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79188	GN 7580-ALS-75-100-B-D	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	503
GN.79189	GN 7580-ALS-75-100-C-A	75	100	8.1	-	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	477
GN.79190	GN 7580-ALS-75-100-C-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79191	GN 7580-ALS-75-100-C-C	75	100	8.1	-	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	477
GN.79192	GN 7580-ALS-75-100-C-D	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79193	GN 7580-ALS-75-100-D-A	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79194	GN 7580-ALS-75-100-D-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	503
GN.79195	GN 7580-ALS-75-100-D-C	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79196	GN 7580-ALS-75-100-D-D	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	503