



SPECIFIKATION

Rostfritt stål AISI 304 **NG**
matta, blåstrade



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Råflade muttrar GN 827.1 används tillsammans med justerskruvarna GN 827 (se sidan) för att säkra inställningar och positioner i läge med låsning.

För bearbetnings- och monteringsutrustning på vilka tillbehör och anordningar regelbundet måste bytas ut kan i synnerhet enkla justeringar åstadkommas genom att kombinera justerskruvar GN 827 (se sidan), råflade muttrar GN 827.1 och lagerblock GN 828 (see page) av typerna UA och UB för att säkerställa att inställningarna upprätthålls mellan användningstillfällen.



Exempel på applikation



Kod	Benämning	d1	d2	d3	k	h	⚖
GN.82041	GN 827.1-M6x1-NG	M6x1	10	16	5	6	8
GN.82043	GN 827.1-M8x1-NG	M8x1	14	20	6	8	15
GN.82045	GN 827.1-M10x1-NG	M10x1	16	24	7	9	23