

BENÄMNINGAR

Benämning **S**: med standardskala med gradering 0...0,5, 10

AlSi 303 rostfritt stål **NG**

Sandblåstrad matt yta.

Skala

lasergraverad, svart färg

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Justerskruvar GN 827 i rostfritt stål används tillsammans med lagerblock GN 828 (se sidan -) för enkla justerings- och positioneringsuppgifter.



För bearbetnings- och monteringsutrustning på vilka tillbehör och anordningar regelbundet måste bytas ut kan i synnerhet enkla justeringar åstadkommas genom att kombinera justerskruvar GN 827 (se sidan -) räfflade muttrar GN 827.1 (se sidan -) och lagerblock GN 828 (se sidan -) av typerna UA och UB för att säkerställa att inställningarna upprätthålls mellan användningstillfällen.

TILLBEHÖR

- Lagerblock GN 828 (se sidan -).
- Räfflade muttrar i rostfritt stål GN 827.1 (se sidan -).



Esempio di applicazione



Kod	Benämning	d1	d2-0.4-0.6	d3	d4	l1	l2+0.1	l3	l4	s	⚖
GN.82001	GN 827-M6X1-20-NG-S	M6x1	6	10	16	20	10.1	14	2.9	5	21
GN.82003	GN 827-M6X1-35-NG-S	M6x1	6	10	16	35	10.1	14	2.9	5	24
GN.82005	GN 827-M6X1-50-NG-S	M6x1	6	10	16	50	10.1	14	2.9	5	26
GN.82011	GN 827-M8X1-30-NG-S	M8x1	8	14	20	30	12.1	16	3.9	6	46
GN.82013	GN 827-M8X1-45-NG-S	M8x1	8	14	20	45	12.1	16	3.9	6	51
GN.82015	GN 827-M8X1-60-NG-S	M8x1	8	14	20	60	12.1	16	3.9	6	56
GN.82021	GN 827-M10X1-40-NG-S	M10x1	10	16	24	40	15.1	18	5.9	8	85
GN.82023	GN 827-M10X1-60-NG-S	M10x1	10	16	24	60	15.1	18	5.9	8	94
GN.82025	GN 827-M10X1-80-NG-S	M10x1	10	16	24	80	15.1	18	5.9	8	106