

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



SPECIFIKATION

Pressgjuten zinklegering **ZD**
Slät yta

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

T-spårsmuttrar GN 938.1 erbjuds som tillbehör för panelklämmor GN 939 (ks. sivu).

När klämman fästs på aluminiumprofilsystem, centrerar och positionerar T-spårsmuttrarna klämmorna med rätt inställning. Beroende på hur T-spårsmuttrarna placeras, kan de användas i olika spårbredder.



Kod	Benämning	b1	b2	l	h1	h2	Lämpliga för	⚖
GN.68242	GN 938.1-ZD-8	8	10	12	4.4	2.5	GN 939	3