

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Skruvorna GST-SB kan tillsammans med GN 631 tryckplattor användas för att skapa olika låssystem.

Tack vare skallen med insexurtag går det snabbt att skruva dit och skruva loss produkten.

Diameter "d1" på kulan är mindre än diametern "d" på skruven vilket gör det möjligt att skruva från den sfäriska sidan.

Skruvorna GST-SB erbjuder dessutom:

- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättvikt: lämplig för användningar där det krävs låg vikt.



*Komplettera med färgindex, exempel: 317901-C9 GST-M6x30-SB-C9

C9 **C33**
RAL9005 RAL7040

Kod	Benämning	d	d1	l	l1	l2	s	△
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4.5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4.5	40	5	6	2	1
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4.5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6.5	8	3	2
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6.5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6.5	8	3	4