

MATERIAL

Skruv i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

Tryckplatta av acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart eller grå färg, matt yta, ej monterad vid leverans.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Skruvarna GST-SV är avsedda för användning på oregelbundna eller icke-parallella ytor tack vare tryckplattan, som gör det möjligt att klämma fast utan att överföra rotation till den yta som ska klämmas fast och som skyddar den mot repor.

Tack vare skallen med insexurtag går det snabbt att skruva dit och skruva loss produkten.



Diameter "d1" på kulan är mindre än diametern "d" på skruven vilket gör det möjligt att skruva från den sfäriska sidan.

Skruvarna GST-SV erbjuder dessutom:

- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättvikt: lämplig för användningar där det krävs låg vikt.



Exempel på applikation



* Komplettera med färgindex, exempel: 317921-C9 GST-M6x30-SV15-C9

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Kod	Benämning	d	d1	d2	l	l1	l2	s	Max. statisk belastning [N]	⚖
317921-*	GST-M6x30-SV15-*	M6	4.5	15	33.5	7.5	6	2	900	2
317923-*	GST-M6x40-SV15-*	M6	4.5	15	43.5	7.5	6	2	900	2
317925-*	GST-M6x50-SV15-*	M6	4.5	15	53.5	7.5	6	2	900	3
317927-*	GST-M6x30-SV18-*	M6	4.5	18	35	9	6	2	900	3
317928-*	GST-M6x40-SV18-*	M6	4.5	18	45	9	6	2	900	3
317929-*	GST-M6x50-SV18-*	M6	4.5	18	55	9	6	2	900	3
317937-*	GST-M6x30-SV21-*	M6	4.5	21	36	10	6	2	900	4
317938-*	GST-M6x40-SV21-*	M6	4.5	21	46	10	6	2	900	4
317939-*	GST-M6x50-SV21-*	M6	4.5	21	56	10	6	2	900	5
317931-*	GST-M8x40-SV18-*	M8	6	18	44	9	8	3	1800	4
317933-*	GST-M8x50-SV18-*	M8	6	18	54	9	8	3	1800	5
317935-*	GST-M8x63-SV18-*	M8	6	18	67	9	8	3	1800	5
317941-*	GST-M8x40-SV21-*	M8	6	21	45	10	8	3	1800	5
317943-*	GST-M8x50-SV21-*	M8	6	21	55	10	8	3	1800	6
317945-*	GST-M8x63-SV21-*	M8	6	21	68	10	8	3	1800	7
317951-*	GST-M8x40-SV25-*	M8	6	25	45.5	10.5	8	3	1800	6
317953-*	GST-M8x50-SV25-*	M8	6	25	55.5	10.5	8	3	1800	7
317955-*	GST-M8x63-SV25-*	M8	6	25	68.5	10.5	8	3	1800	7
317961-*	GST-M8x40-SV32-*	M8	6	32	46	11	8	3	1800	8
317963-*	GST-M8x50-SV32-*	M8	6	32	56	11	8	3	1800	8
317965-*	GST-M8x63-SV32-*	M8	6	32	69	11	8	3	1800	9
317971-*	GST-M8x40-SV40-*	M8	6	40	48	13	8	3	1800	12
317973-*	GST-M8x50-SV40-*	M8	6	40	58	13	8	3	1800	13
317975-*	GST-M8x63-SV40-*	M8	6	40	71	13	8	3	1800	14