



MATERIAL

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

PACKNINGSRING

packningsring i NBR syntetiskt gummi.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100°C.

TEKNISKA DATA

Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal tätthet och att packningsringen hålls i rätt position.

NOT


För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesas försäljningsavdelning.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Måssingsmutter typ GH. (ks. sivu 1574) för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.



ELESA Original design



Kod	Benämning	d1	A	B	D	d	s	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
10851	HCFE.12-3/8	G 3/8	7.5	13	22.5	15	19	3+5	4
10901	HCFE.15-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	22	4+6	5
11001	HCFE.20-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	27	6+8	8
11101	HCFE.24-1	G 1	11	24	42	31	36	8+10	18
11111	HCFE.30-1¼	G 1 1/4	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8+10	22
10841	HCFE.11-M16x1,5	M16x1.5	7.5	13.5	22	15	19	2+3	3.5
10981	HCFE.18-M25x1,5	M25x1.5	8.5	19.5	31	15	27	6+8	8
10891	HCFE.14-M20x1,5	M20x1.5	9.5	15.5	26	19	22	4+6	5
10991	HCFE.19-M27x1,5	M27x1.5	9	19.5	31	15	26.5	6+8	8.5
11011	HCFE.21-M26x1,5	M26x1.5	13	19.5	31	15	26.5	6+8	9
11108	HCFE.26-M35x1,5	M35x1.5	11	24	41.5	31	36	8+10	16.5
11110	HCFE.31-M40x1,5	M40x1.5	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8+10	21