



MATERIAL

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta. Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

STANDARDUTFÖRANDE

- Gängad tapp i förzinkat stål, invändig sexkant i den gängade änden.
- IEL+x: utan ring.
 - IEL+x-A: med mattanodiserad aluminium ring (ELESA original design).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

IEL+x-H: med förstöringslins för etiketter med märken och symboler.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	L	d6g	d1	l	s	△
26651	IEL.47+x-M10 SOFT	45	47	M10	28	17	5	80
26679	IEL.65+x-M8 SOFT	45	65	M8	23	17	5	102
26681	IEL.65+x-M10 SOFT	45	65	M10	23	17	5	99
26691	IEL.65+x-M10-A SOFT	45	65	M10	23	17	5	99