

**MATERIAL**

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

STANDARDUTFÖRANDE

Slätt håll.

Den elastisk bussningen monterad genom presspassning på en strängpressad stång med h9 tollerans, påverkas inte av vibrationer och förhindrar att handtaget glider av (se Tekniska data på sidan A-13).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Ytan, belagd med "mjuk" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.

MONTERINGSANVISNINGAR

Montera handtaget på en något avfasad axel och skjut så långt som möjligt för hand eller med hjälp av en liten press. Alternativt är det möjligt att slå på handtaget med en plast eller träklubba tills det sitter stadigt på plats. I detta fall rekommenderar vi starkt att använda en trasa eller annat lämpligt mjukt material på produkten för att undvika ytskador.



ELESAs Original design

**MATERIAL**

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

FÖRSTORINGSLINS

Transparent polyamidbaserade (PA-T) teknopolymer. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter, bensin och andra kemikalier (undvik kontakt med alkohol). Montering genom presspassning. Förbättrar synligheten på etiketterna.

STANDARDUTFÖRANDE

Slätt håll.

Den elastisk bussningen monterad genom presspassning på en strängpressad stång med h9 tollerans, påverkas inte av vibrationer och förhindrar att handtaget glider av (se Tekniska data på sidan A-13).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN



Självhäftande etiketter MA. (se sidan 380) med standard märken och symboler beställs separat.

MONTERINGSANVISNINGAR

1. Se IEL.N SOFT
2. Fäst den självhäftande etiketten (tryckt på den självhäftande sidan) på insidan av förstoringslinsen genom att trycka från centrum mot de yttre kanterna för att undvika luftbubblor. Montera förstoringslinsen på handtaget genom att knacka försiktigt med en trä eller plast klubba, tills det sitter stadigt på plats. Etiketten skyddas av den vattentäta förstoringslinsen.



ELESAs Original design



Kod	Benämning	D	L	d	d1	h	Δ
26642	IEL.47 N-12 SOFT	45	47	12	28	34	48
26661	IEL.65 N-10 SOFT	45	65	10	23	50	56
26662	IEL.65 N-12 SOFT	45	65	12	23	50	55
26663	IEL.65 N-14 SOFT	45	65	14	23	30	55

Kod	Benämning	D	L	d	S	d1	h	Δ
26672	IEL.65 N-10-H SOFT	45	65	10	25	23	50	56
26671	IEL.65 N-12-H SOFT	45	65	12	25	23	50	55