



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Svartoxiderad stålbusning, brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.

VAL AV INDIKATOR (BESTÄLLS SEPARAT)

IZN-XX räfflade vred kan användas tillsammans med analoga och digital-analog gravitationsstyrda lägesindikatorer.

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.


Se även "Monteringsinstruktion" för gravitationstyrda lägesindikatorer. (på sidan 460).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Täcklock CP-XX (se sidan 484) för montering i stället för indikatorn.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	△	Indikator kombinationer
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12