

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta med "PUSH" tampotryckt i grå färg. Undvik kontakt med lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol för att bibehålla texten.

CENTRUMLOCK

Teknopolymer, svart färg. Kan på förfrågan och vid tillräckliga antal levereras i färgen gul 1021 (säkerhet) eller i andra färger, med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.

STANDARDUTFÖRANDE

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, med kuggkrans och styrpinne, svart färg, lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

- **L.652-S-B:** mäsningssbussning, gängat hål.
- **L.652-S-p:** gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Särskilt lämplig där handtaget behöver snurra fritt för att undvika att fastspänning av misstag kan påverkas.

BRUKSANVISNING

Tryck på handtaget för att koppla in kuggkransen och vrid. Handtaget återgår till viloläge genom att släppa handtaget.



ELESA Original design



L.652-S-B

Kod	Benämning	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	Antal kuggar	△
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 B-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Kod	Benämning	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	Antal kuggar	△
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51