



STANDARDUTFÖRANDE

Naturligt aluminium eller aluminium med epoxybeläggning, RAL 9005 svart, matt yta (färgindex: C9).


- L.652M (dH7): slätt ej genomgående hål
- L.652M (d): gängat hål.

SPECIALUTFÖRANEN PÅ FÖRFRÅGAN

Aluminium med epoxybeläggning, RAL 9006 grå färg, matt yta.



ELESA Original design



L.652M (dH7)

Kod	Benämning	L	dH7	S	H	h	h1	△
33432	L.652-M-AL-55-B6	55	6	14	33	12	22	34
33442	L.652-M-AL-67-B8	67	8	16	37	16	25	48
33452	L.652-M-AL-80-B8	80	8	20	41	16	26	80
33437	L.652-M-AL-55-B6-C9	55	6	14	33	12	22	31
33447	L.652-M-AL-67-B8-C9	67	8	16	37	16	25	46
33457	L.652-M-AL-80-B8-C9	80	8	20	41	16	26	84

L.652M (d)

Kod	Benämning	L	d	S	H	h	h1	△
33433	L.652-M-AL-55-M6	55	M6	14	33	12	22	35
33434	L.652-M-AL-55-M8	55	M8	14	33	12	22	29
33443	L.652-M-AL-67-M8	67	M8	16	37	16	25	49
33453	L.652-M-AL-80-M8	80	M8	20	41	16	26	85
33438	L.652-M-AL-55-M6-C9	55	M6	14	33	12	22	34
33439	L.652-M-AL-55-M8-C9	55	M8	14	33	12	22	32
33448	L.652-M-AL-67-M8-C9	67	M8	16	37	16	25	50
33458	L.652-M-AL-80-M8-C9	80	M8	20	41	16	26	85