



STANDARDUTFÖRANDE

- **LMTF-C9:** gjutstål, epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg, matt yta.
- **LMTF-ZN:** gjutet förzinkat stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

LMTF gängade anslutningar används vanligen tillsammans med aluminiumprofiler i storlek 30/40 mm, för att möjliggöra montering av exempelvis maskinfötter i olika positioner.



Kod	Benämning	B	L	d	d1	d2	H	h1	f	⚖
409701	LMTF-45-M6-16-C9	25	45	M6	6.2	15	16	6	30	55
409706	LMTF-45-M6-16-ZN	25	45	M6	6.2	15	16	6	30	55
409711	LMTF-45-M8-16-C9	25	45	M8	6.2	15	16	6	30	52
409716	LMTF-45-M8-16-ZN	25	45	M8	6.2	15	16	6	30	52
409721	LMTF-60-M10-24-C9	30	60	M10	8.2	21.5	24	6	40	108
409726	LMTF-60-M10-24-ZN	30	60	M10	8.2	21.5	24	6	40	108
409731	LMTF-60-M12-24-C9	30	60	M12	8.2	21.5	24	6	40	103
409736	LMTF-60-M12-24-ZN	30	60	M12	8.2	21.5	24	6	40	103