



STANDARDUTFÖRANDE

Platta i AISI 304 rostfritt stål med gängstång eller invändig gänga med kulle i AISI 303 rostfritt stål.

Skruv och mutter i AISI 304 rostfritt stål.

- **LMY**: med sexkant justering.

- **LMY-HS**: med invändig sexkant i den övre delen eller nyckelgrepp i den nedre delen.

- **LMY-EH**: med invändig sexkant i den övre delen eller nyckelgrepp i den nedre delen.

- **LMY-HV**: med justerbar hylsa i AISI 303 rostfritt stål för skydd av gånngen och nyckelgrepp i den nedre delen.

- **AS index**: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, svart färg.

KÄNNETECKEN

- Den konvexa formen på plattan i anslutning till gängstångs infästningen minskar deponeringen av smuts och förenklar rengöring.

- Hylsan täcker den gängade delen av gängstången (LMY-HV) är justerbar och minskar depositionen av smuts.


TEKNISKA DATA

De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan.

De är enbart vägledande och måste kontrolleras för de specifika användningsförhållandena.

Under verkliga användningsförhållanden, måste också eventuella vinkel eller sido belastningar beaktas på maskinfoten som minskar belastningskapaciteten.


Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.



LMY (d)

LMY-AS (d)

Kod	Benämning	Kod	Benämning	D	d	l	l2	l3#	h	s	Statisk belastning [N]
407701	LMY.80-SST-M8	407851	LMY.80-AS-SST-M8	80	M8	34	8.5	2	8	14	17000
407702	LMY.80-SST-M10	407852	LMY.80-AS-SST-M10	80	M10	37	8.5	2	10	14	17000
407703	LMY.80-SST-M12	407853	LMY.80-AS-SST-M12	80	M12	40	8.5	2	12	17	17000
407704	LMY.80-SST-M16	407854	LMY.80-AS-SST-M16	80	M16	46	8.5	2	16	22	17000
407705	LMY.80-SST-M20	407855	LMY.80-AS-SST-M20	80	M20	54	8.5	2	20	27	28000
407707	LMY.100-SST-M8	407857	LMY.100-AS-SST-M8	100	M8	35	9	3	8	14	17000
407708	LMY.100-SST-M10	407858	LMY.100-AS-SST-M10	100	M10	38	9	3	10	14	17000
407709	LMY.100-SST-M12	407859	LMY.100-AS-SST-M12	100	M12	41	9	3	12	17	17000
407710	LMY.100-SST-M16	407860	LMY.100-AS-SST-M16	100	M16	47	9	3	16	22	17000
407711	LMY.100-SST-M20	407861	LMY.100-AS-SST-M20	100	M20	55	9	3	20	27	28000
407713	LMY.120-SST-M20	407863	LMY.120-AS-SST-M20	120	M20	59	12	3.5	20	27	28000



LMY (d - l)

LMY-AS (d - l)


INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	Kod	Benämning	D	d	l	l1	l2	l3#	s	Statisk belastning [N]
407716	LMY.80-SST-M8x40	407866	LMY.80-AS-SST-M8x40	80	M8	40	19.5	8.5	2	17	6000
407717	LMY.80-SST-M8x50	407867	LMY.80-AS-SST-M8x50	80	M8	50	19.5	8.5	2	17	6000
407718	LMY.80-SST-M8x63	407868	LMY.80-AS-SST-M8x63	80	M8	63	19.5	8.5	2	17	6000
407720	LMY.80-SST-M10x50	407870	LMY.80-AS-SST-M10x50	80	M10	50	19.5	8.5	2	17	11000
407721	LMY.80-SST-M10x60	407871	LMY.80-AS-SST-M10x60	80	M10	60	19.5	8.5	2	17	11000
407722	LMY.80-SST-M10x80	407872	LMY.80-AS-SST-M10x80	80	M10	80	19.5	8.5	2	17	11000
407723	LMY.80-SST-M10x100	407873	LMY.80-AS-SST-M10x100	80	M10	100	19.5	8.5	2	17	11000
407725	LMY.80-SST-M12x60	407875	LMY.80-AS-SST-M12x60	80	M12	60	19.5	8.5	2	17	16000
407726	LMY.80-SST-M12x80	407876	LMY.80-AS-SST-M12x80	80	M12	80	19.5	8.5	2	17	16000
407727	LMY.80-SST-M12x100	407877	LMY.80-AS-SST-M12x100	80	M12	100	19.5	8.5	2	17	16000
407728	LMY.80-SST-M12x125	407878	LMY.80-AS-SST-M12x125	80	M12	125	19.5	8.5	2	17	16000
407771	LMY.100-SST-M8x40	407921	LMY.100-AS-SST-M8x40	100	M8	40	20.5	9	3	17	6000
407772	LMY.100-SST-M8x50	407922	LMY.100-AS-SST-M8x50	100	M8	50	20.5	9	3	17	6000
407773	LMY.100-SST-M8x63	407923	LMY.100-AS-SST-M8x63	100	M8	63	20.5	9	3	17	6000
407775	LMY.100-SST-M10x50	407925	LMY.100-AS-SST-M10x50	100	M10	50	20.5	9	3	17	11000
407776	LMY.100-SST-M10x60	407926	LMY.100-AS-SST-M10x60	100	M10	60	20.5	9	3	17	11000
407777	LMY.100-SST-M10x80	407927	LMY.100-AS-SST-M10x80	100	M10	80	20.5	9	3	17	11000
407778	LMY.100-SST-M10x100	407928	LMY.100-AS-SST-M10x100	100	M10	100	20.5	9	3	17	11000
407780	LMY.100-SST-M12x60	407930	LMY.100-AS-SST-M12x60	100	M12	60	20.5	9	3	17	16000
407781	LMY.100-SST-M12x80	407931	LMY.100-AS-SST-M12x80	100	M12	80	20.5	9	3	17	16000
407782	LMY.100-SST-M12x100	407932	LMY.100-AS-SST-M12x100	100	M12	100	20.5	9	3	17	16000
407783	LMY.100-SST-M12x125	407933	LMY.100-AS-SST-M12x125	100	M12	125	20.5	9	3	17	16000


Data med glidskydd monterat.




LMY-HS



LMY-EH



LMY-HV



LMY-HS

LMY-AS-HS

Kod	Benämning	Kod	Benämning	D	d	l	l1	l2	l3#	s	s1	Statisk belastning [N]
407731	LMY.80-SST-M16x75-HS	407881	LMY.80-AS-SST-M16x75-HS	80	M16	75	25.5	8.5	2	12	8	17000
407733	LMY.80-SST-M16x100-HS	407883	LMY.80-AS-SST-M16x100-HS	80	M16	100	25.5	8.5	2	12	8	17000
407736	LMY.80-SST-M16x125-HS	407886	LMY.80-AS-SST-M16x125-HS	80	M16	125	25.5	8.5	2	12	8	17000
407739	LMY.80-SST-M16x150-HS	407889	LMY.80-AS-SST-M16x150-HS	80	M16	150	25.5	8.5	2	12	8	17000
407742	LMY.80-SST-M16x200-HS	407892	LMY.80-AS-SST-M16x200-HS	80	M16	200	25.5	8.5	2	12	8	17000
407744	LMY.80-SST-M20x75-HS	407894	LMY.80-AS-SST-M20x75-HS	80	M20	75	27	8.5	2	15	10	28000
407746	LMY.80-SST-M20x100-HS	407896	LMY.80-AS-SST-M20x100-HS	80	M20	100	27	8.5	2	15	10	28000
407748	LMY.80-SST-M20x125-HS	407898	LMY.80-AS-SST-M20x125-HS	80	M20	125	27	8.5	2	15	10	28000
407751	LMY.80-SST-M20x150-HS	407901	LMY.80-AS-SST-M20x150-HS	80	M20	150	27	8.5	2	15	10	28000
407755	LMY.80-SST-M20x200-HS	407905	LMY.80-AS-SST-M20x200-HS	80	M20	200	27	8.5	2	15	10	28000
407759	LMY.80-SST-M24x100-HS	407909	LMY.80-AS-SST-M24x100-HS	80	M24	100	30.5	8.5	2	19	12	46000
407760	LMY.80-SST-M24x125-HS	407910	LMY.80-AS-SST-M24x125-HS	80	M24	125	30.5	8.5	2	19	12	46000
407762	LMY.80-SST-M24x150-HS	407912	LMY.80-AS-SST-M24x150-HS	80	M24	150	30.5	8.5	2	19	12	46000
407765	LMY.80-SST-M24x200-HS	407915	LMY.80-AS-SST-M24x200-HS	80	M24	200	30.5	8.5	2	19	12	46000
407786	LMY.100-SST-M16x75-HS	407936	LMY.100-AS-SST-M16x75-HS	100	M16	75	26.5	9	3	12	8	17000
407788	LMY.100-SST-M16x100-HS	407938	LMY.100-AS-SST-M16x100-HS	100	M16	100	26.5	9	3	12	8	17000
407791	LMY.100-SST-M16x125-HS	407941	LMY.100-AS-SST-M16x125-HS	100	M16	125	26.5	9	3	12	8	17000
407794	LMY.100-SST-M16x150-HS	407944	LMY.100-AS-SST-M16x150-HS	100	M16	150	26.5	9	3	12	8	17000
407797	LMY.100-SST-M16x200-HS	407947	LMY.100-AS-SST-M16x200-HS	100	M16	200	26.5	9	3	12	8	17000
407799	LMY.100-SST-M20x75-HS	407949	LMY.100-AS-SST-M20x75-HS	100	M20	75	28	9	3	15	10	28000
407801	LMY.100-SST-M20x100-HS	407951	LMY.100-AS-SST-M20x100-HS	100	M20	100	28	9	3	15	10	28000
407803	LMY.100-SST-M20x125-HS	407953	LMY.100-AS-SST-M20x125-HS	100	M20	125	28	9	3	15	10	28000
407806	LMY.100-SST-M20x150-HS	407956	LMY.100-AS-SST-M20x150-HS	100	M20	150	28	9	3	15	10	28000
407810	LMY.100-SST-M20x200-HS	407960	LMY.100-AS-SST-M20x200-HS	100	M20	200	28	9	3	15	10	28000
407814	LMY.100-SST-M24x100-HS	407964	LMY.100-AS-SST-M24x100-HS	100	M24	100	31.5	9	3	19	12	46000
407815	LMY.100-SST-M24x125-HS	407965	LMY.100-AS-SST-M24x125-HS	100	M24	125	31.5	9	3	19	12	46000
407817	LMY.100-SST-M24x150-HS	407967	LMY.100-AS-SST-M24x150-HS	100	M24	150	31.5	9	3	19	12	46000
407820	LMY.100-SST-M24x200-HS	407970	LMY.100-AS-SST-M24x200-HS	100	M24	200	31.5	9	3	19	12	46000
407826	LMY.120-SST-M20x75-HS	407976	LMY.120-AS-SST-M20x75-HS	120	M20	75	32	12	3.5	15	10	28000
407827	LMY.120-SST-M20x100-HS	407977	LMY.120-AS-SST-M20x100-HS	120	M20	100	32	12	3.5	15	10	28000
407828	LMY.120-SST-M20x125-HS	407978	LMY.120-AS-SST-M20x125-HS	120	M20	125	32	12	3.5	15	10	28000
407829	LMY.120-SST-M20x150-HS	407979	LMY.120-AS-SST-M20x150-HS	120	M20	150	32	12	3.5	15	10	28000
407830	LMY.120-SST-M20x200-HS	407980	LMY.120-AS-SST-M20x200-HS	120	M20	200	32	12	3.5	15	10	28000
407832	LMY.120-SST-M24x100-HS	407982	LMY.120-AS-SST-M24x100-HS	120	M24	100	35.5	12	3.5	19	12	46000
407833	LMY.120-SST-M24x125-HS	407983	LMY.120-AS-SST-M24x125-HS	120	M24	125	35.5	12	3.5	19	12	46000
407834	LMY.120-SST-M24x150-HS	407984	LMY.120-AS-SST-M24x150-HS	120	M24	150	35.5	12	3.5	19	12	46000
407835	LMY.120-SST-M24x200-HS	407985	LMY.120-AS-SST-M24x200-HS	120	M24	200	35.5	12	3.5	19	12	46000
407837	LMY.120-SST-M30x100-HS	407987	LMY.120-AS-SST-M30x100-HS	120	M30	100	39.5	12	3.5	24	12	43000
407838	LMY.120-SST-M30x125-HS	407988	LMY.120-AS-SST-M30x125-HS	120	M30	125	39.5	12	3.5	24	12	43000
407839	LMY.120-SST-M30x150-HS	407989	LMY.120-AS-SST-M30x150-HS	120	M30	150	39.5	12	3.5	24	12	43000
407840	LMY.120-SST-M30x200-HS	407990	LMY.120-AS-SST-M30x200-HS	120	M30	200	39.5	12	3.5	24	12	43000

LMY-EH

LMY-AS-EH

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	Kod	Benämning	D	d	l	l1	l2	l3#	s	s1	Statisk belastning [N]
407730	LMY.80-SST-M16x75-EH	407880	LMY.80-AS-SST-M16x75-EH	80	M16	75	21.5	8.5	2	12	10	21000
407732	LMY.80-SST-M16x100-EH	407882	LMY.80-AS-SST-M16x100-EH	80	M16	100	21.5	8.5	2	12	10	21000
407735	LMY.80-SST-M16x125-EH	407885	LMY.80-AS-SST-M16x125-EH	80	M16	125	21.5	8.5	2	12	10	21000
407738	LMY.80-SST-M16x150-EH	407888	LMY.80-AS-SST-M16x150-EH	80	M16	150	21.5	8.5	2	12	10	21000
407745	LMY.80-SST-M20x100-EH	407895	LMY.80-AS-SST-M20x100-EH	80	M20	100	23	8.5	2	16	13	35000
407747	LMY.80-SST-M20x125-EH	407897	LMY.80-AS-SST-M20x125-EH	80	M20	125	23	8.5	2	16	13	35000
407750	LMY.80-SST-M20x150-EH	407900	LMY.80-AS-SST-M20x150-EH	80	M20	150	23	8.5	2	16	13	35000
407754	LMY.80-SST-M20x200-EH	407904	LMY.80-AS-SST-M20x200-EH	80	M20	200	23	8.5	2	16	13	35000
407758	LMY.80-SST-M24x100-EH	407908	LMY.80-AS-SST-M24x100-EH	80	M24	100	26	8.5	2	20	17	52000
407761	LMY.80-SST-M24x150-EH	407911	LMY.80-AS-SST-M24x150-EH	80	M24	150	26	8.5	2	20	17	52000
407764	LMY.80-SST-M24x200-EH	407914	LMY.80-AS-SST-M24x200-EH	80	M24	200	26	8.5	2	20	17	52000
407785	LMY.100-SST-M16x75-EH	407935	LMY.100-AS-SST-M16x75-EH	100	M16	75	22.5	9	3	12	10	21000
407787	LMY.100-SST-M16x100-EH	407937	LMY.100-AS-SST-M16x100-EH	100	M16	100	22.5	9	3	12	10	21000
407790	LMY.100-SST-M16x125-EH	407940	LMY.100-AS-SST-M16x125-EH	100	M16	125	22.5	9	3	12	10	21000
407793	LMY.100-SST-M16x150-EH	407943	LMY.100-AS-SST-M16x150-EH	100	M16	150	22.5	9	3	12	10	21000
407800	LMY.100-SST-M20x100-EH	407950	LMY.100-AS-SST-M20x100-EH	100	M20	100	24	9	3	16	13	35000
407802	LMY.100-SST-M20x125-EH	407952	LMY.100-AS-SST-M20x125-EH	100	M20	125	24	9	3	16	13	35000
407805	LMY.100-SST-M20x150-EH	407955	LMY.100-AS-SST-M20x150-EH	100	M20	150	24	9	3	16	13	35000
407809	LMY.100-SST-M20x200-EH	407959	LMY.100-AS-SST-M20x200-EH	100	M20	200	24	9	3	16	13	35000
407813	LMY.100-SST-M24x100-EH	407963	LMY.100-AS-SST-M24x100-EH	100	M24	100	27	9	3	20	17	52000
407816	LMY.100-SST-M24x150-EH	407966	LMY.100-AS-SST-M24x150-EH	100	M24	150	27	9	3	20	17	52000
407819	LMY.100-SST-M24x200-EH	407969	LMY.100-AS-SST-M24x200-EH	100	M24	200	27	9	3	20	17	52000

LMY-HV

LMY-AS-HV

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	Kod	Benämning	D	d	d1	l	l1	l2	l3#	l4	l5	s	s1	Statisk belastning [N]
407734	LMY.80-SST-M16x118-HV	407884	LMY.80-AS-SST-M16x118-HV	80	M16	24	118	45	8.5	2	45	29	12	20	25000
407737	LMY.80-SST-M16x143-HV	407887	LMY.80-AS-SST-M16x143-HV	80	M16	24	143	45	8.5	2	45	29	12	20	25000
407740	LMY.80-SST-M16x168-HV	407890	LMY.80-AS-SST-M16x168-HV	80	M16	24	168	45	8.5	2	45	29	12	20	25000
407741	LMY.80-SST-M16x193-HV	407891	LMY.80-AS-SST-M16x193-HV	80	M16	24	193	45	8.5	2	45	29	12	20	25000
407749	LMY.80-SST-M20x143-HV	407899	LMY.80-AS-SST-M20x143-HV	80	M20	30	143	56	8.5	2	56	36	16	24	35000
407752	LMY.80-SST-M20x168-HV	407902	LMY.80-AS-SST-M20x168-HV	80	M20	30	168	56	8.5	2	56	36	16	24	35000
407753	LMY.80-SST-M20x193-HV	407903	LMY.80-AS-SST-M20x193-HV	80	M20	30	193	56	8.5	2	56	36	16	24	35000
407756	LMY.80-SST-M20x243-HV	407906	LMY.80-AS-SST-M20x243-HV	80	M20	30	243	56	8.5	2	56	36	16	24	35000
407763	LMY.80-SST-M24x168-HV	407913	LMY.80-AS-SST-M24x168-HV	80	M24	35	168	67	8.5	2	67	42	20	30	52000
407766	LMY.80-SST-M24x218-HV	407916	LMY.80-AS-SST-M24x218-HV	80	M24	35	218	67	8.5	2	67	42	20	30	52000
407767	LMY.80-SST-M24x268-HV	407917	LMY.80-AS-SST-M24x268-HV	80	M24	35	268	67	8.5	2	67	42	20	30	52000
407789	LMY.100-SST-M16x119-HV	407939	LMY.100-AS-SST-M16x119-HV	100	M16	24	119	45	9	3	45	32	12	20	25000
407792	LMY.100-SST-M16x144-HV	407942	LMY.100-AS-SST-M16x144-HV	100	M16	24	144	45	9	3	45	32	12	20	25000
407795	LMY.100-SST-M16x169-HV	407945	LMY.100-AS-SST-M16x169-HV	100	M16	24	169	45	9	3	45	32	12	20	25000
407796	LMY.100-SST-M16x194-HV	407946	LMY.100-AS-SST-M16x194-HV	100	M16	24	194	45	9	3	45	32	12	20	25000
407804	LMY.100-SST-M20x144-HV	407954	LMY.100-AS-SST-M20x144-HV	100	M20	30	144	56	9	3	56	40	16	24	35000
407807	LMY.100-SST-M20x169-HV	407957	LMY.100-AS-SST-M20x169-HV	100	M20	30	169	56	9	3	56	40	16	24	35000
407808	LMY.100-SST-M20x194-HV	407958	LMY.100-AS-SST-M20x194-HV	100	M20	30	194	56	9	3	56	40	16	24	35000
407811	LMY.100-SST-M20x244-HV	407961	LMY.100-AS-SST-M20x244-HV	100	M20	30	244	56	9	3	56	40	16	24	35000
407818	LMY.100-SST-M24x169-HV	407968	LMY.100-AS-SST-M24x169-HV	100	M24	35	169	67	9	3	67	48	20	30	52000
407821	LMY.100-SST-M24x219-HV	407971	LMY.100-AS-SST-M24x219-HV	100	M24	35	219	67	9	3	67	48	20	30	52000
407822	LMY.100-SST-M24x269-HV	407972	LMY.100-AS-SST-M24x269-HV	100	M24	35	269	67	9	3	67	48	20	30	52000

Data med glidskydd monterat.

