



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17





18

**FOTPLATTA**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer med sexkant justering, svart färg, matt yta.


**STANDARDUTFÖRANDE**

- **LX-SST**: gängstång i AISI 304 rostfritt stål.
- **LX-SST-S**: gängstång i AISI 304 rostfritt stål, platta spår för skruvmejsel.
- **LX-AS-SST**: gängstång i AISI 304 rostfritt stål, platta med glidskydd i SBR gummi, levereras monterad på plattan.

**LX-SST - LX-SST-S**

| Kod    | Benämning            | Kod      | Benämning              | D  | d  | L  | L1 | l  | l1 | l2 | s  | Max. statisk belastning* [N] | ⚖️ |
|--------|----------------------|----------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 431101 | LX.25-SW13-SST-M6x24 | 431101-S | LX.25-SW13-SST-M6x26-S | 25 | M6 | 35 | 37 | 24 | 26 | 11 | 13 | 1500                         | 8  |
| 431103 | LX.25-SW13-SST-M6x34 | 431103-S | LX.25-SW13-SST-M6x36-S | 25 | M6 | 45 | 47 | 34 | 36 | 11 | 13 | 1500                         | 10 |
| 431105 | LX.25-SW13-SST-M6x54 | 431105-S | LX.25-SW13-SST-M6x56-S | 25 | M6 | 65 | 67 | 54 | 56 | 11 | 13 | 1500                         | 14 |
| 431113 | LX.25-SW13-SST-M8x22 | 431113-S | LX.25-SW13-SST-M8x24-S | 25 | M8 | 35 | 37 | 24 | 26 | 11 | 13 | 2500                         | 16 |
| 431115 | LX.25-SW13-SST-M8x32 | 431115-S | LX.25-SW13-SST-M8x34-S | 25 | M8 | 43 | 45 | 32 | 34 | 11 | 13 | 2500                         | 10 |
| 431117 | LX.25-SW13-SST-M8x52 | 431117-S | LX.25-SW13-SST-M8x54-S | 25 | M8 | 63 | 65 | 52 | 54 | 11 | 13 | 2500                         | 12 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.




## LX-SST

## LX-SST-S

INOX STAINLESS STEEL

| Kod    | Benämning              | Kod      | Benämning                | D  | d   | L     | L1    | l    | l1  | l2   | s  | Max. statisk belastning* [N] |     |
|--------|------------------------|----------|--------------------------|----|-----|-------|-------|------|-----|------|----|------------------------------|-----|
| 431151 | LX.30-SW17-SST-M6x22   | 431151-S | LX.30-SW17-SST-M6x26-S   | 30 | M6  | 35    | 38    | 23   | 26  | 12   | 17 | 1500                         | 14  |
| 431153 | LX.30-SW17-SST-M6x32   | 431153-S | LX.30-SW17-SST-M6x36-S   | 30 | M6  | 45    | 48    | 33   | 36  | 12   | 17 | 1500                         | 18  |
| 431155 | LX.30-SW17-SST-M6x52   | 431155-S | LX.30-SW17-SST-M6x56-S   | 30 | M6  | 65    | 68    | 53   | 56  | 12   | 17 | 1500                         | 22  |
| 431159 | LX.30-SW17-SST-M8x21   | 431159-S | LX.30-SW17-SST-M8x23-S   | 30 | M8  | 33    | 35    | 21   | 24  | 12   | 17 | 2500                         | 14  |
| 431161 | LX.30-SW17-SST-M8x31   | 431161-S | LX.30-SW17-SST-M8x33-S   | 30 | M8  | 43    | 45    | 31   | 34  | 12   | 17 | 2500                         | 16  |
| 431163 | LX.30-SW17-SST-M8x51   | 431163-S | LX.30-SW17-SST-M8x53-S   | 30 | M8  | 63    | 65    | 51   | 54  | 12   | 17 | 2500                         | 20  |
| 431171 | LX.30-SW17-SST-M10x31  | 431171-S | LX.30-SW17-SST-M10x33-S  | 30 | M10 | 43    | 45    | 31   | 34  | 12   | 17 | 3000                         | 17  |
| 431175 | LX.30-SW17-SST-M10x51  | 431175-S | LX.30-SW17-SST-M10x53-S  | 30 | M10 | 63    | 65    | 51   | 54  | 12   | 17 | 3000                         | 18  |
| 431179 | LX.30-SW17-SST-M10x71  | 431179-S | LX.30-SW17-SST-M10x73-S  | 30 | M10 | 83    | 85    | 71   | 74  | 12   | 17 | 3000                         | 20  |
| 431133 | LX.40-SW17-SST-M8x20   | 431133-S | LX.40-SW17-SST-M8x22-S   | 40 | M8  | 33    | 34.5  | 19.5 | 21  | 13.5 | 17 | 2500                         | 24  |
| 431135 | LX.40-SW17-SST-M8x30   | 431135-S | LX.40-SW17-SST-M8x32-S   | 40 | M8  | 43    | 44.5  | 29.5 | 31  | 13.5 | 17 | 2500                         | 28  |
| 431137 | LX.40-SW17-SST-M8x50   | 431137-S | LX.40-SW17-SST-M8x52-S   | 40 | M8  | 63    | 64.5  | 49.5 | 51  | 13.5 | 17 | 2500                         | 21  |
| 431142 | LX.40-SW17-SST-M10x30  | 431142-S | LX.40-SW17-SST-M10x32-S  | 40 | M10 | 42    | 44.5  | 28.5 | 31  | 13.5 | 17 | 3000                         | 22  |
| 431144 | LX.40-SW17-SST-M10x50  | 431144-S | LX.40-SW17-SST-M10x52-S  | 40 | M10 | 62    | 64.5  | 48.5 | 51  | 13.5 | 17 | 3000                         | 24  |
| 431146 | LX.40-SW17-SST-M10x70  | 431146-S | LX.40-SW17-SST-M10x72-S  | 40 | M10 | 82    | 84.5  | 68.5 | 71  | 13.5 | 17 | 3000                         | 26  |
| 431148 | LX.40-SW17-SST-M12x50  | 431148-S | LX.40-SW17-SST-M12x52-S  | 40 | M12 | 62.5  | 64.5  | 49   | 51  | 13.5 | 17 | 5000                         | 34  |
| 431149 | LX.40-SW17-SST-M12x70  | 431149-S | LX.40-SW17-SST-M12x72-S  | 40 | M12 | 82.5  | 84.5  | 69   | 71  | 13.5 | 17 | 5000                         | 40  |
| 431150 | LX.40-SW17-SST-M12x100 | 431150-S | LX.40-SW17-SST-M12x102-S | 40 | M12 | 112.5 | 114.5 | 99   | 101 | 13.5 | 17 | 5000                         | 50  |
| 431181 | LX.50-SW19-SST-M10x46  | 431181-S | LX.50-SW19-SST-M10x51-S  | 50 | M10 | 64    | 68    | 47   | 51  | 17   | 19 | 3000                         | 64  |
| 431182 | LX.50-SW19-SST-M10x66  | 431182-S | LX.50-SW19-SST-M10x71-S  | 50 | M10 | 84    | 88    | 67   | 71  | 17   | 19 | 3000                         | 68  |
| 431183 | LX.50-SW19-SST-M10x96  | 431183-S | LX.50-SW19-SST-M10x101-S | 50 | M10 | 114   | 118   | 97   | 101 | 17   | 19 | 3000                         | 75  |
| 431184 | LX.50-SW19-SST-M12x46  | 431184-S | LX.50-SW19-SST-M12x51-S  | 50 | M12 | 64    | 68    | 47   | 51  | 17   | 19 | 5000                         | 67  |
| 431185 | LX.50-SW19-SST-M12x66  | 431185-S | LX.50-SW19-SST-M12x71-S  | 50 | M12 | 84    | 88    | 67   | 71  | 17   | 19 | 5000                         | 72  |
| 431186 | LX.50-SW19-SST-M12x96  | 431186-S | LX.50-SW19-SST-M12x101-S | 50 | M12 | 114   | 118   | 97   | 101 | 17   | 19 | 5000                         | 79  |
| 431191 | LX.60-SW24-SST-M12x44  | 431191-S | LX.60-SW24-SST-M12x48-S  | 60 | M12 | 64.5  | 67    | 45.5 | 48  | 19   | 24 | 5000                         | 67  |
| 431192 | LX.60-SW24-SST-M12x64  | 431192-S | LX.60-SW24-SST-M12x68-S  | 60 | M12 | 84.5  | 87    | 65.5 | 68  | 19   | 24 | 5000                         | 73  |
| 431193 | LX.60-SW24-SST-M12x94  | 431193-S | LX.60-SW24-SST-M12x98-S  | 60 | M12 | 114.5 | 117   | 95.5 | 98  | 19   | 24 | 5000                         | 82  |
| 431194 | LX.60-SW24-SST-M16x68  | 431194-S | LX.60-SW24-SST-M16x69-S  | 60 | M16 | 87    | 88    | 68   | 69  | 19   | 24 | 7500                         | 102 |
| 431195 | LX.60-SW24-SST-M16x108 | 431195-S | LX.60-SW24-SST-M16x109-S | 60 | M16 | 127   | 128   | 108  | 109 | 19   | 24 | 7500                         | 132 |
| 431196 | LX.60-SW24-SST-M16x148 | 431196-S | LX.60-SW24-SST-M16x149-S | 60 | M16 | 167   | 168   | 148  | 149 | 19   | 24 | 7500                         | 156 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17



18



## LX-AS-SST

| Kod    | Benämning                 | D  | d   | L     | L1    | l    | l2   | s  | Max. statiskbelastning* [N] | ⚖   |
|--------|---------------------------|----|-----|-------|-------|------|------|----|-----------------------------|-----|
| 531101 | LX.25-SW13-AS-SST-M6x24   | 25 | M6  | 35    | 36    | 24   | 11   | 13 | 1500                        | 9   |
| 531103 | LX.25-SW13-AS-SST-M6x34   | 25 | M6  | 45    | 46    | 34   | 11   | 13 | 1500                        | 11  |
| 531105 | LX.25-SW13-AS-SST-M6x54   | 25 | M6  | 65    | 66    | 54   | 11   | 13 | 1500                        | 15  |
| 531113 | LX.25-SW13-AS-SST-M8x22   | 25 | M8  | 35    | 36    | 24   | 11   | 13 | 2500                        | 17  |
| 531115 | LX.25-SW13-AS-SST-M8x32   | 25 | M8  | 43    | 44    | 32   | 11   | 13 | 2500                        | 11  |
| 531117 | LX.25-SW13-AS-SST-M8x52   | 25 | M8  | 63    | 64    | 52   | 11   | 13 | 2500                        | 13  |
| 531151 | LX.30-SW17-AS-SST-M6x22   | 30 | M6  | 35    | 36    | 23   | 12   | 17 | 1500                        | 15  |
| 531153 | LX.30-SW17-AS-SST-M6x32   | 30 | M6  | 45    | 46    | 33   | 12   | 17 | 1500                        | 19  |
| 531155 | LX.30-SW17-AS-SST-M6x52   | 30 | M6  | 65    | 66    | 53   | 12   | 17 | 1500                        | 23  |
| 531159 | LX.30-SW17-AS-SST-M8x21   | 30 | M8  | 33    | 34    | 21   | 12   | 17 | 2500                        | 15  |
| 531161 | LX.30-SW17-AS-SST-M8x31   | 30 | M8  | 43    | 44    | 31   | 12   | 17 | 2500                        | 17  |
| 531163 | LX.30-SW17-AS-SST-M8x51   | 30 | M8  | 63    | 64    | 51   | 12   | 17 | 2500                        | 21  |
| 531171 | LX.30-SW17-AS-SST-M10x31  | 30 | M10 | 43    | 44    | 31   | 12   | 17 | 3000                        | 18  |
| 531175 | LX.30-SW17-AS-SST-M10x51  | 30 | M10 | 63    | 64    | 51   | 12   | 17 | 3000                        | 19  |
| 531179 | LX.30-SW17-AS-SST-M10x71  | 30 | M10 | 83    | 84    | 71   | 12   | 17 | 3000                        | 21  |
| 531133 | LX.40-SW17-AS-SST-M8x20   | 40 | M8  | 32.5  | 33.5  | 19.5 | 13   | 17 | 2500                        | 25  |
| 531135 | LX.40-SW17-AS-SST-M8x30   | 40 | M8  | 42.5  | 43.5  | 29.5 | 13   | 17 | 2500                        | 29  |
| 531137 | LX.40-SW17-AS-SST-M8x50   | 40 | M8  | 62.5  | 63.5  | 49.5 | 13   | 17 | 2500                        | 22  |
| 531142 | LX.40-SW17-AS-SST-M10x30  | 40 | M10 | 42    | 43    | 28.5 | 13.5 | 17 | 3000                        | 23  |
| 531144 | LX.40-SW17-AS-SST-M10x50  | 40 | M10 | 62    | 63    | 48.5 | 13.5 | 17 | 3000                        | 25  |
| 531146 | LX.40-SW17-AS-SST-M10x70  | 40 | M10 | 82    | 83    | 68.5 | 13.5 | 17 | 3000                        | 27  |
| 531148 | LX.40-SW17-AS-SST-M12x50  | 40 | M12 | 62.5  | 63.5  | 49   | 13.5 | 17 | 5000                        | 35  |
| 531149 | LX.40-SW17-AS-SST-M12x70  | 40 | M12 | 82.5  | 83.5  | 69   | 13.5 | 17 | 5000                        | 41  |
| 531150 | LX.40-SW17-AS-SST-M12x100 | 40 | M12 | 112.5 | 113.5 | 99   | 13.5 | 17 | 5000                        | 51  |
| 531181 | LX.50-SW19-AS-SST-M10x46  | 50 | M10 | 64    | 65    | 47   | 17   | 19 | 3000                        | 65  |
| 531182 | LX.50-SW19-AS-SST-M10x66  | 50 | M10 | 84    | 85    | 67   | 17   | 19 | 3000                        | 69  |
| 531183 | LX.50-SW19-AS-SST-M10x96  | 50 | M10 | 114   | 115   | 97   | 17   | 19 | 3000                        | 76  |
| 531184 | LX.50-SW19-AS-SST-M12x46  | 50 | M12 | 64    | 65    | 47   | 17   | 19 | 5000                        | 68  |
| 531185 | LX.50-SW19-AS-SST-M12x66  | 50 | M12 | 84    | 85    | 67   | 17   | 19 | 5000                        | 73  |
| 531186 | LX.50-SW19-AS-SST-M12x96  | 50 | M12 | 114   | 115   | 97   | 17   | 19 | 5000                        | 80  |
| 531191 | LX.60-SW24-AS-SST-M12x44  | 60 | M12 | 64.5  | 65.5  | 45.5 | 19   | 24 | 5000                        | 68  |
| 531192 | LX.60-SW24-AS-SST-M12x64  | 60 | M12 | 84.5  | 85.5  | 65.5 | 19   | 24 | 5000                        | 74  |
| 531193 | LX.60-SW24-AS-SST-M12x94  | 60 | M12 | 114.5 | 115.5 | 95.5 | 19   | 24 | 5000                        | 83  |
| 531194 | LX.60-SW24-AS-SST-M16x68  | 60 | M16 | 87    | 88    | 68   | 19   | 24 | 7500                        | 103 |
| 531195 | LX.60-SW24-AS-SST-M16x108 | 60 | M16 | 127   | 128   | 108  | 19   | 24 | 7500                        | 133 |
| 531196 | LX.60-SW24-AS-SST-M16x148 | 60 | M16 | 167   | 168   | 148  | 19   | 24 | 7500                        | 157 |

\* Den maximalt angivna gränsen för statiska belastning som kan orsaka ett visst plastmaterial brott, under särskilda förhållanden för användning. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.