



MATERIAL

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, hög tålighet, svart färg, matt yta, med kemiskt och mekaniskt fogade inlägg i "soft-touch" av termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 70 Shore A, orange färg RAL 2004 (C2), röd RAL 3000 (C6), grön RAL 6017 (C17) och grå RAL 7024 (C24), matt yta.


STANDARDUTFÖRANDE

Mässingsbussning.

- **M.343-SOFT:** gängat hål med bakmontering.
- **M.343-FM-SOFT:** genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.


TEKNISK INFORMATION

Dragbelastning och slagtlåghet: Värderna på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



M.343-SOFT

M.343-FM-SOFT



M.343-SOFT

Kod	Benämning	L	f±0.5	d6H	h	B	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	132	M6	53	16	26	13	2000	2700	12	6	82
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	132	M8	53	16	26	13	2300	2700	10	11	82

M.343-FM-SOFT

Kod	Benämning	L	f±0.5	d	d1	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	16	26	2000	2700	12	6	70