



DIAMANTSKURNA LETTRADE VRED

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.



FRONTRING

Teknopolymer. Gjuten över fönstret.



FÖNSTER

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar). Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).



SKALA

Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.



STANDARDUTFÖRANDE

Svartoxiderad stålbusning, brotschat ej genomgående hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.



AVLÄSNING

Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0); den röda visaren anger fraktioner av ett varv.
Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.



UTVÄXLING

För att välja utväxling se "Introduktion gravitationsstyrda lägesindikatorer" (på sidan 460).



IP-SKYDD

Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 67, se tabell EN 60529 (på sidan A-19).



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.




SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell utväxling
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C
- En visare.



ELESA Original design



Serien	D	L	d1	d2	l1	dH7	h	C	R	N	⚖
MBT.50-GA11	51	48	24	18	16.5	8	17	42	37	30	120
MBT.70-GA12	70	52	28	22	19	10	22	60	51	44	200

Exempel på beskrivning för beställning

MBT.50-GA11 - 0002 - D

Serie

Utväxling

Gradering

Stigande värde

MBT.50-GA11 MBT.70-GA12



Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning	Utväxling	Benämning
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Endast tillgänglig för MBT.70-GA12



Ställningsvisare