

MATERIAL

AlSI 304 rostfritt stål.

NITAR

AlSI 304 rostfritt stål.

FOTPLATTA

AlSI 304 rostfritt stål.

TRYCKSTÅNG

AlSI 303 rostfritt stål.

HANDTAG

Polyuretan, röd färg.




TRYCKSKRUV

Måste beställas separat.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Alla leder är insmorda med specialfett.

MFC-SST tryckspännare är lämpliga för användning som kräver höga vridmomentet tack vara den solida fästplattan. Både tryck och drag fastspänning kan utföras effektivt.



Kod	Benämning	a	b1	b2	d1	d2	d3	h1	l1	l2	l3	m1	m2	m3	s	t	w	FH* [N]	Δ
GG.AS395	MFC.70-ASX	12	64	36	8.5	M6	4.3	41	86	79	22	26	13	26	6	12	20	1200	165
GG.AS397	MFC.160-ASX	15	85	46	11	M6	5.5	56	116	107	31	33.5	11.5	36.5	7	12	30	2800	360
GG.AS399	MFC.360-ASX	25	90	45.5	12	M8	5.5	70	122	114	32	33.5	30	36.5	7	15	32	5600	485

* Hållkraft.