



MATERIAL



Plast (Polyamid-PA), vit färg liknande RAL 9002 (CLEAN), matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Gångat hål för montering med hjälp av 2 självgående skruvar Ø 3.5 (UNI ISO 7049), ingår inte i leveransen.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvarna 1,2 [Nm].

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtlåghet: Värden på F2 och L1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



Kod	Benämning	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29.5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39.5	10	15	33.5	2300	10	9