



MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, förkromad, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


Gångat hål för montering med hjälp av 2 självgående skruvar Ø 3.5 (UNI ISO 7049), ingår inte i leveransen.
Maximalt åtdragningsmoment för skruvarna 1,2 [Nm].

MOTSTÅNDSKRAFT MOT KEMISKA ANGREPP (FÖR MFH-CR)


Dessutom förenklar den kromade glansiga ytan rengöring.
Den förkromade ytan är motståndskraftig mot slitage, repor och stötar.
I tester som genomförts vid rumstemperatur (23°C) påvisade ytan motståndskraft mot: rengöringsmedel, aceton, etylalkohol, myrsyra, klor lösningar.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtlighet: Värden på F2 och L1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$



Kod	Benämning	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9