

MATERIAL

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer i 4 standard färger: svart, orange, grå, röd, matt yta.



STANDARDUTFÖRANDE

Gångat hål för montering med hjälp av 2 självgående skruvar Ø 3.5 (UNI ISO 7049), ingår inte i leveransen.

Maximalt åtdragningsmoment för skruvarna 1,2 [Nm].

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtlåghet: Värden på F2 och L1 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



*Komplettera med färgindex, exempel: 138201-C2 MFH-30-AF 3.5-C2

 C9	 C2	 C3	 C6
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL3000

Kod	Benämning	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	
138201-*	MFH-30-AF 3,5-*	29.5	9	12	27	2300	6	6
138221-*	MFH-40-AF 3,5-*	39.5	10	15	33.5	2300	10	9