



MATERIAL

Förkromad fenolbaserad (PF) Duroplast, blank yta.
Indexlinje med svart tryck, placerad 180° från den tvärgående tryckskruv.

STANDARDUTFÖRANDE


Slätt ej genomgående hål, fixering med en tvärgående tryckskruv enligt UNI 5929-85 i rostfritt stål AISI 304 (huvudlös skruv med sexkantig hylsa och kupad ände) som skruvas in i muttern i rostfritt stål AISI 304. Medföljer i leveransen.

KÄNNETECKEN

En begränsad manöverninkel är möjligt genom att montera stopppinnar i det bakre facket.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	dH10	L	l1	h	h1	f	R	⚖
152861	MI.304/35-CR N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	21
152863	MI.304/40-CR N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	30
152865	MI.304/45-CR N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	41