

MATERIAL

Fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.
Indexlinje med vitt tryck, placerad 180° från den tvärgående tryckskruv-
ven.

STANDARDUTFÖRANDE


Slätt ej genomgående hål, fixering med en tvärgående tryckskruv enli-
gt UNI 5929-85 i rostfritt stål AISI 304 (huvudlös skruv med sexkantig
hylsa och kupad ände) som skruvas in i muttern i rostfritt stål AISI 304.
Medföljer i leveransen.

KÄNNETECKEN

En begränsad manövernivinkel är möjligt genom att montera stopppinnar
i det bakre facket.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	dH10	L	l1	h	h1	f	R	⚖
66861	MI.304/35 N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	19
66863	MI.304/40 N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	28
66865	MI.304/45 N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	39