

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL


Förkromad fenolbaserad (PF) Duroplast, blank yta.
Indexlinje med svart tryck, placerad 180° från den tvärgående tryckskruv.

STANDARDUTFÖRANDE

Slätt ej genomgående hål, fixering med en tvärgående tryckskruv enligt UNI 5929-85 i rostfritt stål AISI 304 (huvudlös skruv med sexkantig hylsa och kupad ände) som skruvas in i muttern i rostfritt stål AISI 304. Medföljer i leveransen.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	dH10	L	I1	h	h1	f	⚙
152851	MI.404/35-CR N-6	35	6	18	3.5	15	7	M5	12
152853	MI.404/40-CR N-8	40	8	20.5	4	17.5	7	M5	19
152855	MI.404/45-CR N-8	45	8	23	5	15	10	M5	21