



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



RH

MATERIAL


Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


- **MLP-B:** mässingsbussningar, gängat ej genomgående hål. Montering med hjälp av 2 st M5 skruvar, som inte ingår i leveransen.
- **MLP-AF:** ej genomgående hål för montering med hjälp av 2 själv-gängande skruvar för plastmaterial Ø5 (UNI ISO 7049), som inte ingår i leveransen.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtålighet: värden på F1, F2, och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design



Kod	Benämning	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	b1	li	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	△
43951	MLP.142-B M4	142	120	M4	8	22	19.5	21	18	107	10	3500	2800	3	36
43955	MLP.142-AF 4,8	142	120	4.5	8	22	19.5	21	18	107	13	3000	2800	3	31