

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skruvor och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN



Y-formade konsoler kompatibla med pneumatiska kraftspännare MM-BL-NK (se sidan -), MM-BI-NK (se sidan -) eller MM-BC-NK (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högtemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svetsprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Klämskruvar med kulformig ände MM-RG (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	h	l1	l3	l4	m1	m3	△
MM.26020-NK	MM-A-RG-20-NK	10	M8	7	M5	10	37	30	20	12	17	50
MM.26032-NK	MM-A-RG-32-NK	12	M10	9	M6	12	53	40	25	18	23	98
MM.26040-NK	MM-A-RG-40-NK	16	M12	11	M8	14	63	50	35	22	30	180
MM.26050-NK	MM-A-RG-50-NK	18	M12	13	M10	16	73	60	30	27	40	267