

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skruvor och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN




I-formade konsoler kompatibla med pneumatiska kraftspännare MM-BL-NK (se sidan -), MM-BI-NK (se sidan -) eller MM-BC-NK (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högtemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svetssprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Klämskruvor med kulformig ände MM-RG (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	⚖
MM.27020-NK	MM-A-RG1-20-NK	10	M8	7	M5	10	37	13	20	12	36
MM.27032-NK	MM-A-RG1-32-NK	12	M10	9	M6	12	53	17	25	18	70
MM.27040-NK	MM-A-RG1-40-NK	16	M12	11	M8	14	63	20	35	22	141
MM.27050-NK	MM-A-RG1-50-NK	18	M12	13	M10	16	73	20	30	27	189