

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skruvvar och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN




Y-formade konsoler kompatibla med pneumatiska kraftspännare MM-BL-NK (se sidan -), MM-BI-NK (se sidan -) eller MM-BC-NK (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högtemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svetssprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Fixeringsbackar MM-SC (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	d4 H8 / h6	h1	l1	l2	l5	l6	m1	m3	Δ
MM.21020-NK	MM-A-SC-20-NK	10	M6	9	M5	7	10	37	30	20	20	12	17	30
MM.21032-NK	MM-A-SC-32-NK	12	M8	11	M6	9	12	53	40	25	25	18	23	138
MM.21040-NK	MM-A-SC-40-NK	16	M10	13	M8	11	14	63	50	30	35	22	30	248
MM.21050-NK	MM-A-SC-50-NK	18	M10	13	M10	13	16	73	60	40	30	27	40	335