

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skruvor och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN




I-formade konsoler kompatibla med pneumatiska kraftspännare MM-BL-NK (se sidan -), MM-BI-NK (se sidan -) eller MM-BC-NK (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högtemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svettssprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Fixeringsbackar MM-SC (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	d4 H8 / h6	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m3	Δ
MM.35020-NK	MM-A-SCL-20-NK	10	M6	9	M5	7	10	54	13	20	20	12	17	62
MM.35032-NK	MM-A-SCL-32-NK	12	M8	11	M6	9	14	76	17	25	25	18	23	142
MM.35040-NK	MM-A-SCL-40-NK	16	M10	13	M8	11	16	93	20	30	35	22	30	273
MM.35050-NK	MM-A-SCL-50-NK	18	M10	13	M10	13	18	113	20	40	30	27	40	379