



MATERIAL




Kontakt i polyuretan (PUR), svart färg kabel i termoplastisk (TPU) polyuretan, orange färg och mutter i förnicklad mässing.

KÄNNETECKEN

Kontakt med hölje och 4-polig kontakthållare M12x1.
IP67-skyddsklass och kablar kompatibla med aggressiva miljöer.

KOMPATIBILITET

Gränslägesbrytare MM-SI (se sidan -).



Kod	Benämning	d	l1	⚖
MM.22106	MM-CS-001/600	M12 x 1	600	48
MM.22110	MM-CS-001/1000	M12 x 1	1000	60
MM.22120	MM-CS-001/2000	M12 x 1	2000	81
MM.22220	MM-CS-002/2000	M12 x 1	2000	64
MM.22320	MM-CS-003/2000	M12 x 1	2000	64