

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.  
Skruvor och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING




Konsolerna är kompatibla med de pneumatiska kraftspännarna MM-BI-NK (se sidan -).  
Dessa konsoler används i applikationer där det är nödvändigt att effektivt låsa fast en metallplåt.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högttemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svetsstrut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Klämskruvar med kulformig ände MM-RG (se sidan -).



| Kod         | Benämning      | b  | d1  | d2 H8 / h6 | d3  | h  | l1    | l3 | l4   | m1   | m3 | m4 | ⚖   |
|-------------|----------------|----|-----|------------|-----|----|-------|----|------|------|----|----|-----|
| MM.42020-NK | MM-FI-RG-20-NK | 32 | M8  | 7          | M5  | 10 | 98.5  | 30 | 8    | 34   | 22 | 17 | 174 |
| MM.42032-NK | MM-FI-RG-32-NK | 42 | M10 | 9          | M6  | 14 | 140   | 40 | 8.5  | 51   | 30 | 23 | 436 |
| MM.42040-NK | MM-FI-RG-40-NK | 52 | M12 | 11         | M8  | 16 | 168   | 50 | 12.5 | 62   | 37 | 30 | 851 |
| MM.42050-NK | MM-FI-RG-50-NK | 62 | M12 | 13         | M10 | 18 | 192.5 | 60 | 12.5 | 71.5 | 44 | 40 | 949 |