

MATERIAL

Fäste i förnicklat stål.
Skrivar och centreringsbusningar MM-CC (se sidan -) i svartoxiderat stål.

KÄNNETECKEN




Konsolerna är kompatibla med de pneumatiska kraftspännarna MM-BI-NK (se sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

Teflonbelagda (PTFE) fästen för högtemperaturapplikationer, motståndskraftiga mot korrosion och svettssprut.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Klämskruvar med kulformig ände MM-RG (se sidan -).



Kod	Benämning	b	d1	d2 H8 / h6	d3	h	l1	l2	l4	m1	m3	△
MM.41020-NK	MM-FI-RG1-20-NK	32	M8	7	M5	10	98.5	15	8	34	22	166
MM.41032-NK	MM-FI-RG1-32-NK	42	M10	9	M6	14	140	19	8.5	51	30	436
MM.41040-NK	MM-FI-RG1-40-NK	52	M12	11	M8	16	168	22	12.5	62	37	732
MM.41050-NK	MM-FI-RG1-50-NK	62	M12	13	M10	18	192.5	26	12.5	71.5	44	898